

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	2505250000
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118519617
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	128 g		

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	25	Krimpelés keresztmetszete, alumínium	150
Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	185		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	185 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6/0	Érintkező típusa	DIN 46235 kábelsaru, DIN 46267 Part 1 kábelsaru
----------------------------------	-----	------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	4453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

185 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-185 S	Verzió
Rendelési szám	1494980000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M16/-185 S	Verzió
Rendelési szám	1495000000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M12/-185 S	Verzió
Rendelési szám	1494990000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Qty.	10 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

185 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M10/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1496690000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M12/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1496700000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M8/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1496800000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1496710000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M20/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1496720000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

185 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M14/-185	Verzió
Rendelési szám	1498590000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M12/-185	Verzió
Rendelési szám	1498360000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M20/-185	Verzió
Rendelési szám	1498380000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M8/-185	Verzió
Rendelési szám	1498540000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M16/-185	Verzió
Rendelési szám	1498370000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M10/-185	Verzió
Rendelési szám	1498350000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

185 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-185	Verzió
Rendelési szám	1498720000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308051	
Qty.	25 Stück	

185 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M12/-185 45	Verzió
Rendelési szám	1495350000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWN-M20/-185 45	Verzió
Rendelési szám	1495380000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWN-M10/-185 45	Verzió
Rendelési szám	1495340000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWN-M16/-185 45	Verzió
Rendelési szám	1495370000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Qty.	20 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

185 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1494540000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1494550000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1494580000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-185 90	Verzió
Rendelési szám	1494570000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Qty.	25 Stück	

185 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-185	Verzió
Rendelési szám	1495440000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Qty.	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-185	Verzió
Rendelési szám	1495430000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-185	Verzió
Rendelési szám	1497250000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-185	Verzió
Rendelési szám	1495470000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-185	Verzió
Rendelési szám	1497290000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-185	Verzió
Rendelési szám	1495450000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Qty.	25 Stück	

240 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-240	Verzió
Rendelési szám	1495490000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-240	Verzió
Rendelési szám	1495510000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-240	Verzió
Rendelési szám	1495480000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-240	Verzió
Rendelési szám	1495500000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qty.	25 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 29. 13:38:45 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ES EPG/HPG 60 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M14/-240	Verzió	
Rendelési szám	1497270000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306842		
Qty.	25 Stück		

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió	
Rendelési szám	1453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög	
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális	
Qty.	1 Stück	sajtolás	

185 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-185	Verzió	
Rendelési szám	1497390000	kábelsaru, záróelem, 185 mm ² , 185 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306798		
Qty.	25 Stück		