

## ELS 7/40 MM GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## ELS

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztaszító WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

## Általános rendelési adatok

Változat	ELS, Behelyezhető jelölők, 40 x 6.3 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2519160000</a>
Típus	ELS 7/40 MM GE
GTIN (EAN)	4050118531329
Qty.	3 000 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## ELS 7/40 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,14 mm	Mélység (coll)	0,006 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Szélesség	6,3 mm	Szélesség (coll)	0,248 inch
Nettó tömeg	0,073 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Szélesség	6,3 mm	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Változat	halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**ELS 7/40 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## ELS 7/40 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	<a href="#">6672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

## ELS 7/40 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4005070000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	