

**H0,75/14TS HB BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
Rendelési szám	<a href="#">2528630000</a>
Típus	H0,75/14TS HB BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539424
Qty.	4 000 Stück

## H0,75/14TS HB BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,083 g
-------------	---------

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Tekercses, láncolt érvéghüvely, világoskék szín
Standard		

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3,4 mm	L1, mm	14 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Miscellaneous
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18	Vezeték-keresztmetszet	0,75 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,2 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**H0,75/14TS HB BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**