

SAIFG-M12B-L-H11-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció**Általános rendelési adatok**

Változat	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	2530870000
Típus	SAIFG-M12B-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540987
Qty.	60 Stück

SAIFG-M12B-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1,967 g

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Felszerelés típusa	Hátsó paneles szerelés	Házak	M12 aljzat
Kódolás	L-coded	Pólusszám	5
Szerelési magasság	11 mm	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	16 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Csatlakozási menet	M12	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Felerősítő menet	M 16 x 1.5	Dugaszolási ciklusok	500
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet		

Általános információk

Pólusszám	5	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Felszerelés típusa	Hátsó paneles szerelés
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	500

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9,1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

SAIFG-M12B-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

