

## IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type H, Aljzatos csatlakozó, ISR
Rendelési szám	<a href="#">2531060000</a>
Típus	IE-FCI-PWB-ISR
GTIN (EAN)	4050118541175
Qty.	1 Stück

## IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 36 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

## Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type H
Védelmi osztály	IP20		

## Műszaki adatok

Ház fő anyaga	PP	Névleges feszültség (AC)	250 V
Névleges áram	16 A		

## Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Csupaszolási hossz 11 mm

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel 1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	1,5 mm <sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül ...

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	max.	1,5 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel 1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül ...

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

**Műszaki adatok****Letöltések**


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-FCI-PWB-ISR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**