

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát M-Print® PRO nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Kiváló minőségű poliészter címkék különböző színben
- Rugalmas anyaguknak és a vastag ragasztórétegnek köszönhetően a THM GEW szögletes és kerek felületeken, például kábeleken és tömlőkön használható
- A tekercs-kiszerezésű THM ET S7 a Siemens Simatic 200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelölésére használható
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.
- Címkézés a THM MultiMark vagy THM MultiMark Plus hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 28 x 28 mm, fehér
Rendelési szám	2539410000
Típus	THM ET 28/28 WS
GTIN (EAN)	4050118570182
Qty.	1 500 Stück

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,35 mm	Mélység (coll)	0,014 inch
Magasság	28 mm	Magasság (coll)	1,102 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1,102 inch
Nettó tömeg	0,387 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100		

Általános adatok

Anyag	Polipropilén	Halogén	Nem
Szélesség	28 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	/
RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	