

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verzió         | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, kék |
| Rendelési szám | <a href="#">2540250000</a>                                        |
| Típus          | APGTB 4 2T 4C/2 BL                                                |
| GTIN (EAN)     | 4050118552263                                                     |
| Qty.           | 50 Stück                                                          |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 53,5 mm    | Mélység (coll) | 2,106 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 54,5 mm    | Magasság       | 100 mm     |
| Magasság (coll)           | 3,937 inch | Szélesség      | 6,1 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,24 inch  | Nettó tömeg    | 18,128 g   |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |     |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| Anyag                   | Wemid        | Szín                     | kék |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 2     |
| Szintek száma                 | 2    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 35 |
| N funkció                     | Igen | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |                 |                                    |        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | B áram nagyság (CSA)               | 30 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | C áram nagyság (CSA)               | 30 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | D áram nagyság (CSA)               | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG          |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |       |                 |                |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal                             | Nem   | Felpattintható  | Nem            |
| Felszerelés típusa                                  | TS 35 | Nyitott oldala  | jobb           |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem   | Rögzítés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató                                 | Sín   |                 |                |

## Névleges adatok

|                                              |                   |                         |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 800 V                 |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram           | 32 A                  |
| Áram maximum vezetékknál                     | 32 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 szerint |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökőfeszültség | 8 kV                  |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,02 W            | Szennyezés súlyossága   | 3                     |
| Túlfeszültség kategória                      | III               |                         |                       |

## PE névleges adatok

|             |     |
|-------------|-----|
| PEN funkció | Nem |
|-------------|-----|

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                                    |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | PUSH IN                            |          |                     |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | Dugaszolható csatlakozás           |          |                     |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | felső                              |          |                     |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 2                                  |          |                     |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                       | 12 mm                              |          |                     |
| Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Kés mérete                                                                                                                               | 0,6 x 3,5 mm                       |          |                     |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A4                                 |          |                     |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1                                                                                 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | max.     | 10 mm               |
|                                                                                                                                          |                                    | min.     | 6 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | max.     | 12 mm               |
|                                                                                                                                          |                                    | min.     | 7 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 15 mm               |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 9 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                     |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4                                                                                       | Tube length                        | max.     | 12 mm               |
|                                                                                                                                          |                                    | min.     | 6 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | max.     | 12 mm               |
|                                                                                                                                          |                                    | min.     | 8 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | max.     | 12 mm               |
|                                                                                                                                          |                                    | min.     | 10 mm               |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0,14 mm <sup>2</sup>               |          |                     |
| Tube length for twin wire-end ferrule                                                                                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | max.     | 12 mm               |
|                                                                                                                                          |                                    | min.     | 8 mm                |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 12                             |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26                             |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 4:36:16 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,  
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN  
46228/1, névleges csatlakozás, max.

6 mm<sup>2</sup>

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,  
finomsodratú, érvéghüvelyekkel és  
műanyag gallérokkal DIN 46228/4,  
névleges csatlakozás, max.

4 mm<sup>2</sup>

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,  
többeres, névleges csatlakozás, max.

6 mm<sup>2</sup>

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,  
többeres, névleges csatlakozás, min.

0,5 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,  
tömör ér, max. névleges csatlakozás

4 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,  
tömör ér, min. névleges csatlakozás

0,5 mm<sup>2</sup>

## UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus)

600 V

C feszültség nagyság (cURus)

600 V

D feszültség nagyság (cURus)

600 V

Tanúsítvány száma (cURus)

E60693

Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min.  
(cURus)

26 AWG

Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max.  
(cURus)

10 AWG

B áram nagyság (cURus)

30 A

C áram nagyság (cURus)

30 A

D áram nagyság (cURus)

5 A

Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max.  
(cURus)

10 AWG

Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min.  
(cURus)

26 AWG

## Általános

Szabványok

IEC 60947-7-1 szerint

Telepítési útmutató

Sín

Sín

TS 35

Vezeték csatlakozási keresztmetszet  
AWG, min.

AWG 26

Vezeték csatlakozási keresztmetszet  
AWG, max.

AWG 12

## Besorolások

ETIM 7.0

EC000897

ETIM 9.0

EC000897

ECLASS 12.0

27-14-11-20

ETIM 8.0

EC000897

ECLASS 11.0

27-14-11-20

ECLASS 13.0

27-25-01-17

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus)

E60693

**APGTB 4 2T 4C/2 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[DNVGL certificate](#)[CE Declaration of Conformity](#)[UKCA declaration of conformity](#)[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[User Manual APTB FT](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

APGTB 4 2T 4C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Rajzok



## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is. A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MC NE BR           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1773551692</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248143252              | Allen-Bradley, barna                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 12/6 MC NE GE           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1773551687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141937              | Allen-Bradley, sárga                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 12/6 MC NE VI           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1773551689</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248143238              | Allen-Bradley, ibolyaszín                                          |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 12/6 PLUS MC NE WS      | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1927530000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248574209              | Allen-Bradley, fehér                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 12/6 MC NE OR           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1773551690</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248143245              | Allen-Bradley, narancssárga                                        |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 12/6 MC NE RT           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1773551686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141920              | Allen-Bradley, piros                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 12/6 MC NE BL           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1773551693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248143269              | Allen-Bradley, kék                                                 |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MC NE WS           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1609900000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190203467              | Allen-Bradley, fehér                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Védőburkolatok



A dugóérintkező fedele védelmet nyújt a külső hatásokkal, pl. a porszennyeződéssel szemben.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | APGPC 4                    | Verzió                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1540960000</a> | Kapocsfedél, Wemid, narancssárga, Magasság: 14.8 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN)     | 4050118553147              | 5.8 mm, Mélység: 17.9 mm                                        |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |



## Tartozékok

## WS 8/6

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 MM WS               | Verzió                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1007160000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879              |                                                    |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                    |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is. A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Verzió                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1951880000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248632114              | fehér                                                             |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                   |

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO            | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC SDR             | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456603              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |                                                           |
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248767908              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |                                                           |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

4 mm<sup>2</sup>4  
mm<sup>2</sup>

A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | APG 4/6                    | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540510000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552621              |                                                             |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4/3-BG-BL-GN           | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540450000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs, kék, zöld |
| GTIN (EAN)     | 4050118552560              |                                                             |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4 MI                   | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540580000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552690              |                                                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4 MI BL                | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540590000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, kék                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118552706              |                                                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4 MI GN                | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540600000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, zöld                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118552713              |                                                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4 R                    | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540610000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552720              |                                                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4/7                    | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540520000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552638              |                                                             |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4/9                    | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540540000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552652              |                                                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4/3                    | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540480000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552591              |                                                             |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                             |
| Típus          | APG 4/5-3BG-BL-GN          | Verzió                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8540430000</a> | Dugó, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs, kék, zöld |
| GTIN (EAN)     | 4050118552546              |                                                             |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 4:36:16 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Típus          | APG 4 L GN                 | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540570000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, zöld            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552683              |                                           |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4/10                   | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540550000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118552669              |                                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4/5                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540500000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118552614              |                                           |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4/1                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540460000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118552577              |                                           |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4/2                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540470000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118552584              |                                           |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4 L                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540360000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118552461              |                                           |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4 R BL                 | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540620000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, kék             |
| GTIN (EAN)     | 4050118552737              |                                           |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4 L BL                 | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540560000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, kék             |
| GTIN (EAN)     | 4050118552676              |                                           |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4/8                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540530000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118552645              |                                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4/4                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540490000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118552607              |                                           |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4/4-3BG-GN             | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540440000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, sötétbézs, zöld |
| GTIN (EAN)     | 4050118552553              |                                           |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                           |
| Típus          | APG 4 R GN                 | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8540630000</a> | Dugó, 4 mm², 800 V, 32 A, zöld            |
| GTIN (EAN)     | 4050118552744              |                                           |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                           |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SnapMark IDC



SnapMark - ezt a címketartót kimondottan az I-sorozatú kétszintes DK 1.5N sorkapocshoz fejlesztettük ki. A rugalmas forgatómechanizmus egyszerűvé teszi a keresztösszekötések felhelyezését és bontását. Négy darab DEK 5 jelölőcímkéhez vagy két darab WS 10/5 Middle csatlakozójelölőhöz alkalmas.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SNAPMARK I                 | Verzió                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1805880000</a> | Csoportjelölők, Sorkapocs jelölő, 23 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248273614              | Weidmueller, fehér                                                |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BL           | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118267327              | Weidmueller, kék                                          |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GN           | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118271812              | Weidmueller, zöld                                         |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GE           | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118038750              | Weidmueller, sárga                                        |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE OR           | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248540525              | Weidmueller, narancssárga                                 |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GR           | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118323306              | Weidmueller, szürke                                       |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BR           | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118323313              | Weidmueller, barna                                        |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              | Weidmueller, fehér                                        |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1046330000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248782031              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1007780000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4050118393187              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 MC M SDR           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1818410000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248310883              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                                    |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 MC SDR             | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1828460000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248367399              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                                    |

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verzió                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644              | Weidmueller, fehér                                        |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                           |

## Feszültségmentesítők



A húzásmentesítő megvédi az érintkezőt a mechanikai hatásokkal szemben, valamint védi a csatlakozót a csatlakozási pont nemkívánatos kibocsátása ellen.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Típus          | APGSR 2.5/4 - 4P           | Verzió                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1457590000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118472967              |                                                   |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                   |



## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Típus          | APGSR 2.5/4 - 8P           | Verzió                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8457600000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118472929              |                                                   |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                   |
| Típus          | APGSR 2.5/4                | Verzió                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8457580000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118472998              |                                                   |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                   |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 M MC NE WS         | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1818400000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248310876              | Allen-Bradley, fehér                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 MC M NE GN         | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1917420000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248551620              | Allen-Bradley, zöld                                                |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 MC NE WS           | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1828450000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248350513              | Allen-Bradley, fehér                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 MC M NE GE         | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1917430000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248551637              | Allen-Bradley, sárga                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 MC M NE BL         | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1069080000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248824618              | Allen-Bradley, kék                                                 |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1046390000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248782109              | Allen-Bradley, fehér                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1003780000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4050118424461              | Allen-Bradley, fehér                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |
| Típus          | WS 10/6 MC M NE RT         | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1917440000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248551644              | Allen-Bradley, piros                                               |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                                    |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok


|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Verzió                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |                                                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                         |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok


4 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2T 4                   | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8540000000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118551839              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2T 4 BL                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">8540010000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118551907              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Verzió                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">8460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | 6.10, 32 A, piros                                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                      |

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Verzió                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                     |

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Verzió                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                           |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                     |

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Verzió                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">8561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | 6.10, 32 A, kék                                                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                      |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | 6.10, 32 A, narancssárga                                              |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | 6.10, 32 A, piros                                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | 6.10, 32 A, piros                                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | 6.10, 32 A, piros                                                     |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/32                  | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1561670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                       |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 4:36:16 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Verzió                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                       |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verzió                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                                                  |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Verzió                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">4007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |                                                     |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                     |

## Reteszelő elemek



A dugók biztonságosan és egyszerűen csatlakoztathatók az alapkapsokhoz, egy rögzítőelemen keresztül. A rögzítőelemmel elkerülhető a dugók alapkapsokról való véletlen leválasztása, és maximális biztonságot nyújt.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Típus          | APGLE 2.5/4                | Verzió                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">4457570000</a> | Rögzítőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118473100              |                                                |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 PLUS MC SDR        | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1927540000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248574711              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                                    |

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MC SDR             | Verzió                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1609910000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190456658              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                                    |

## A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 2                      | Verzió                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1489090000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499308              |                                |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                |



## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódolóelemek



A kódoló tűk használatán keresztül az egyéni kódolási opciók biztosítják a hibamentes dugaszolható csatlakozást.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | APGCE                      | Verzió                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1514490000</a> | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118321906              |                                                              |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                              |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 PLUS MC SDR         | Verzió                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1038820000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248768073              | Vevőspecifikus                                                    |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                                   |