

EF-EMC 20 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Változat | Exhaust filter, IP55, szürke |
| Rendelési szám | 2557590000 |
| Típus | EF-EMC 20 55 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118568233 |
| Qty. | 1 Stück |
| Elérhető eddig: | 2023-11-10 |

EF-EMC 20 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 31 mm | Mélység (coll) | 1,22 inch |
| Magasság | 145 mm | Magasság (coll) | 5,709 inch |
| Szélesség | 145 mm | Szélesség (coll) | 5,709 inch |
| Nettó tömeg | 180 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...55 °C |
|------------------------------|-------------|

General data

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Anyag | Hőre lágyuló műanyag | EMC változat | EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3 |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Filter class | G 4 |
| Height of installation cut-outs | 126,5 mm | Mounting depth | 26 mm |
| Mounting height | 5 mm | Protection class (UL) | Type 12 |
| Szín | szürke | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Width of installation cut-outs | 126,5 mm | With filter | Igen |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...55 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002513 | ETIM 7.0 | EC002513 |
| ETIM 8.0 | EC002513 | ETIM 9.0 | EC002513 |
| ECLASS 9,1 | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 14.0 | 27-18-07-06 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Tanúsítványok


| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| User Documentation | Installation- and operating instructions |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 20 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | FF-FIMT 2X 55 | Változat |
| Rendelési szám | 8556670000 | Filter mat, IP55, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118567298 | |
| Qty. | 5 Stück | |