

## CD-FLEX 40X40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

## Általános rendelési adatok

Változat	Hajlékony kábelcsatorna, 40 mm x 40 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Rendelési szám	<a href="#">2562800000</a>
Típus	CD-FLEX 40X40
GTIN (EAN)	4050118571547
Qty.	50 Stück

## CD-FLEX 40X40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Hossz	500 mm	Hossz, inch	19,685 inch
Nettó tömeg	71 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...80 °C
------------------------------	-------------

## General information

Anyag	Polipropilén	Fedél	Nem
Felszerelés típusa	Ragasztóval	Flexible wiring duct	Igen
Non-tracking	Igen	Rés hézag	7,5 mm
Rés szélesség	5 mm	Szín	szürke (RAL 7001-hoz hasonló)
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Usable cross-section	1 310 mm <sup>2</sup>
Version of side panel	slotted	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...80 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--