

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás csoportosított struktúrájában a potenciálok a különböző sorkapcsokon helyezkednek el, így alkotva teljes potenciálblokkokat.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm <sup>2</sup> , 250 V, 57 A, kék |
| Rendelési szám | <a href="#">2581800000</a>                                |
| Típus          | AAP21 10 LO BL/OR   |
| GTIN (EAN)     | 4050118591019   |
| Qty.           | 20 Stück  |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 53,5 mm | Mélység (coll)   | 2,106 inch |
| Magasság    | 82 mm   | Magasság (coll)  | 3,228 inch |
| Szélesség   | 12 mm   | Szélesség (coll) | 0,472 inch |
| Nettó tömeg | 28,54 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                 |                                     |                    |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV17ATEX8063U | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR17.0029U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 250 V           | Áram (ATEX)                         | 57 A               |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 10 A            | Max. feszültség (IECEX)             | 250 V              |
| Áram (IECEX)                       | 57 A            | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 10 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex ec II C Gc   | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D           |

## Anyag adatok

|                          |       |      |     |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Anyag                    | Wemid | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |     |

## Rendszer specifikációk

|                  |       |                             |     |
|------------------|-------|-----------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Igen  | Potenciálok száma           | 1   |
| Szintek száma    | 1     | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| Sín              | TS 35 |                             |     |

## CSA névleges adatok

|                                    |                 |                                    |       |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | B áram nagyság (CSA)               | 51 A  |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | C áram nagyság (CSA)               | 51 A  |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | D áram nagyság (CSA)               | 5 A   |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 6 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 20 AWG          |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |       |                 |                |
|---|-------|-----------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal                             | Nem   | Felpattintható  | Nem            |
| Felszerelés típusa                                  | TS 35 | Nyitott oldala  | jobb           |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen  | Rögzítés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató                                 | Sín   |                 |                |

## Névleges adatok

|  |                    |                        |                       |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 10 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 250 V                 |
| Névleges DC feszültség                       | 250 V              | Névleges áram          | 57 A                  |
| Áram maximum vezetékknál                     | 57 A               | Szabványok             | IEC 60947-7-1 szerint |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,56 mΩ            | Névleges lökfeszültség | 4 kV                  |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,82 W             | Szennyezés súlyossága  | 3                     |
| Túlfeszültség kategória                      | III                |                        |                       |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 20:38:30 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő  
csatlakozás

PUSH IN

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                                    |          |                      |
|--|------------------------------------|----------|----------------------|
| Csatlakozás típusa   | PUSH IN                            |          |                      |
| Csatlakozási irány   | felső                              |          |                      |
| Csatlakozások száma  | 1                                  |          |                      |
| Csupaszolási hossz   | 18 mm                              |          |                      |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 4 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Keresztmetszet csatlakoztatott<br>vezetékhez, finomsodratú,<br>érvéghüvelyekkel és műanyag<br>gallérokkal DIN 46228/4, névleges<br>csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Kés mérete   | 1,0 x 5,5 mm                       |          |                      |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A6                                 |          |                      |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely<br>csőhossza DIN 46228/1  | Tube length                        | névleges | 18 mm                |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                                    | max.     | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Műanyag galléros érvéghüvely<br>csőhossza DIN 46228/4  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                                    | max.     | 4 mm <sup>2</sup>    |
|  | Tube length                        | min.     | 18 mm                |
|  |                                    | max.     | 10 mm <sup>2</sup>   |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 6 mm <sup>2</sup>    |
|  |                                    | max.     | 10 mm <sup>2</sup>   |
|  | Tube length                        | max.     | 18 mm                |
|  |                                    | min.     | 12 mm                |
| Rögzítési tartomány, névleges<br>csatlakozás, max.   | 10 mm <sup>2</sup>                 |          |                      |
| Rögzítési tartomány, névleges<br>csatlakozás, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Tube length for twin wire-end ferrule  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|  |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|  | Tube length                        | névleges | 18 mm                |
|  |                                    | min.     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | max.     | 4 mm <sup>2</sup>    |
|  |                                    | max.     | 18 mm                |
|  | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
|  |                                    | max.     | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN<br>46228/1, névleges csatlakozás, min.                                     | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max.   | AWG 6                              |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min.   | AWG 20                             |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, max.   | 10 mm <sup>2</sup>                 |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN<br>46228/1, névleges csatlakozás, max.                                    | 10 mm <sup>2</sup>                 |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel és<br>műanyag gallérokcal DIN 46228/4,<br>névleges csatlakozás, max.          | 10 mm <sup>2</sup>                 |          |                      |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 20:38:30 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás   | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (cURus)                     | 600 V  | B áram nagyság (cURus)                            | 51 A   |
| C feszültség nagyság (cURus)                     | 600 V  | C áram nagyság (cURus)                            | 51 A   |
| D feszültség nagyság (cURus)                     | 600 V  | D áram nagyság (cURus)                            | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)  | 6 AWG  |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 20 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 20 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 6 AWG  |   |        |

## Általános

|   |                       |   |       |
|---|-----------------------|---|-------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 szerint | Sín   | TS 35 |
| Telepítési útmutató                           | Sín                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 6 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 20                |   |       |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693      |

**AAP21 10 LO BL/OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[ATEX Certificate](#)  
[Declaration of Conformity](#)  
[Attestation of Conformity](#)  
[IECEX Certificate](#)  
[DNVGL certificate](#)  
[CCC Ex Certificate](#)  
[UKCA declaration of conformity](#)  
[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tender specification

[Klippon® Connect 2581800000 EN](#)  
[Klippon® Connect 2581800000 DE](#)

User Documentation

[NTI AAP 21 10...](#)  
[NTI AAP 21 4 FS](#)  
[NTI AAP 21 4 DT](#)  
[NTI AAP21 4 LI](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[AAP Terminal Blocks for control voltage distribution](#)  
[User Manual AXC 1.5-16](#)

Katalógusok




[Catalogues in PDF-format](#)

## AAP21 10 LO BL/OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 8/10



## WS/ DEK


A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| Típus          | WS-A 8/10 MM WS | Változat  |
| Rendelési szám | 619890000       | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 10 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626193   |   |
| Qty.           | 350 Stück       |   |

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/6      | Változat   |
| Rendelési szám | 527990000     | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919 | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                     |
| Qty.           | 20 Stück      |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD   | Változat   |
| Rendelési szám | 460760000     | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187 | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                            |
| Qty.           | 20 Stück      |  |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL   | Változat   |
| Rendelési szám | 528170000     | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926 | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                              |
| Qty.           | 20 Stück      |  |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 20:38:30 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 20:38:30 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 20:38:30 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | (P): 6.10, 32 A, piros   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/12 MC SDR            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1906060000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 12 mm, Raszter mm-ben (P): 12.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528219              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

## A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | AAM 10 YE FLASH            | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8635580000</a> | Sorkapocs jelölő, 14 x 10 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674521              |                                     |
| Qty.           | 40 Stück                   |                                     |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC SDR             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400867              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 160 Stück                  |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248782079              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 160 Stück                  |   |

## További tartozékok



## A tökéletes megoldás létrehozásakor nem létezik kis feladat.

A csatlakoztatás módja csupán kis része a teljes folyamatnak. Olyan alkalmazásokban, ahol a potenciálokat vizsgálni, csoportosítani, sőt elszigetelni kell, a tökéletes megoldás kulcsa gyakran a kis részletekben rejlik.

A kicsi, de alapvető részletek nélkül nem rendszer a rendszer:

- a vizsgálódugaszok megbízható mérést biztosítanak a diagnosztikai csatlakozókon

A gyártási folyamattal és az alkalmazással karöltve.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |              |            |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Típus          | PS 2.0 MC                  | Változat  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">6310000000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Vizsgálódugó, piros, |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190000059              | Pólusszám: 1  |              |            |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |              |            |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850             | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 800 Stück                 |   |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



Az egységes vizsgálat és a tesztelágazások, a konzisztens keresztcsatlakozások, a hatékony jelölők, valamint az időtakarékos PUSH IN csatlakozástechnika különösen jövőbiztossá tette az A-sorozatot. Az innovatív kialakítás az egyértelműen körülhatárolt működési területekkel és a színes nyomógombokkal maximálisan biztonságos csatlakozást és karbantartást kínál.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                   |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP AP21                  | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">429020000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118438413             |                   |
| Qty.           | 20 Stück                  |                   |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC SDR        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1906030000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528196              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 84 Stück                   |   |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248393596              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6205270000</a> | Multiméter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 Stück                    |            |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS | Változat  |
| Rendelési szám | 8007130000    | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012 |   |
| Qty.           | 500 Stück     |   |

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                    |                   |
|----------------|--------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Változat          |
| Rendelési szám | 8661290000         | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170      |                   |
| Qty.           | 20 Stück           |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1        | Változat          |
| Rendelési szám | 1991920000         | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722      |                   |
| Qty.           | 50 Stück           |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK     | Változat          |
| Rendelési szám | 8475310000         | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114      |                   |
| Qty.           | 50 Stück           |                   |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">6661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">6661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | ATPG 1.5-10 L             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647             |   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | ATPG 4 MI-R               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">991860000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376661             |   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |




## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1905950000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528103              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 420 Stück                  |   |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>-től 4 mm<sup>2</sup>-ig

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás csoportosított struktúrájában a potenciálok a különböző sorkapcsokon helyezkednek el, így alkotva teljes potenciálblokkokat.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | AAP21 4 LI RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">428930000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 250 V, 32 A,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118438277             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | AAP21 4 FS                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">428950000</a> | Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 6.3 A, |
| GTIN (EAN)     | 4050118438291             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | AAP21 4 FS 100-250V       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">460180000</a> | Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6.3 A, |
| GTIN (EAN)     | 4050118475586             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | AAP21 4 LI BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">428960000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 250 V, 32 A,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118438086             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | AAP21 4 FS 60-150V        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">460190000</a> | Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 150 V, 6.3 A, |
| GTIN (EAN)     | 4050118475593             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | AAP21 4 DT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">428980000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 250 V, 20 A,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118438307             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | AAP21 4 FS 10-36V         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">458990000</a> | Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 36 V, 6.3 A,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118474855             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |
| Típus          | AAP21 4 FS 30-70V         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">460200000</a> | Distribution terminal with fuse, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 70 V, 6.3 A,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118475609             | sötétbézs   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |

## AAP21 10 LO BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/12 MC NE WS          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1905970000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 12 mm, Raszter mm-ben (P): 12.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528127              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 300 Stück                  |   |
| Típus          | WS 10/12 MC NE GE          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1466140000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 12 mm, Raszter mm-ben (P): 12.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118272376              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 300 Stück                  |   |