

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



For metric M20 to M63 through-holes, the Cabtite cable entry system offers separable cable glands for cables with and without plugs. In case of maintenance or changes in the system, pre-assembled cables with diameters of 2 to 35 mm can be inserted quickly and safely in panels or enclosures. Reliable sealing of IP66 in accordance with DIN EN 60529 and an absolutely secure fitting (strain relief based on DIN EN 62444) is ensured by placing slotted sealing elements with a wave cut around the cable before being inserted into one of the two halves of the cable gland. The separable system ensures easy and fast installation. After inserting the sealing element, the two halves of the cable gland are simply snapped together. A locknut, which is also separable, on the inside of the panel ensures a reliable and secure hold.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | leválasztható tömszelence, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 24.7 mm, M 63, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| Rendelési szám | 2584120000 |
| Típus | CABTITE CGS M63 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118617238 |
| Qty. | 5 Stück |
| Pótalkatrészek | 2584010000 |

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 39,7 mm | Mélység (coll) | 1,563 inch |
| Magasság | 24,7 mm | Magasság (coll) | 0,972 inch |
| Szélesség | 72 mm | Szélesség (coll) | 2,835 inch |
| Hossz | 39,7 mm | Hossz, inch | 1,563 inch |
| Nettó tömeg | 43,5 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...120 °C |
|-------------------|-----------------|

General information

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-------|
| AF 1. méret | 68 mm | AF 2. méret | 82 mm |
| Anyag | Poliamid, üvegszálerősítésű | Halogén | Nem |
| Külső menet | M 63 | Meghúzási nyomaték, max. | 7 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 6,8 Nm | Menet hossza | 15 mm |
| Menetemelkedés | 1,5 mm | Opening diameter | 63 mm |
| Sealing element | 1 nagy tömítőelem, vagy 4 kis tömítőelem | Szilikon | Nem |
| Tömítés | TPE | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Védelmi osztály | IP66 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9,1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity - Cable entry system |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Installation Instructions |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |


CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SE nagy, 40x40 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védetséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE SE 19-20 LRG GY | Változat |
| Rendelési szám | 8584460000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118616491 | Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 Stück | °C...90 °C, IP66 |
| Típus | CABTITE BSE LRG GY | Változat |
| Rendelési szám | 8584520000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118616330 | Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 Stück | °C...90 °C, IP66 |

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SE kicsi, 20x20 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védetséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE SE 5-6 SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 8583450000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118616538 | Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 Stück | °C...90 °C, IP66 |
| Típus | CABTITE BSE SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 8583350000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118615609 | Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 Stück | °C...90 °C, IP66 |
| Típus | CABTITE SE 2/5-6 SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 8584890000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118616781 | Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 Stück | °C...90 °C, IP66 |
| Típus | CABTITE SE 6-7 SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 8583460000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118616668 | Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 Stück | °C...90 °C, IP66 |

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SE nagy, 40x40 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védetséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CABTITE CSE 7-24 LRG BK | Változat |
| Rendelési szám | 6583500000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118615975 | 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 63 mm, -40 °C...120 °C, |
| Qty. | 10 Stück | IP66 |
| Típus | CABTITE BSE LRG BK | Változat |
| Rendelési szám | 6583900000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118616378 | 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, |
| Qty. | 10 Stück | IP66 |

Betétek



The pluggable click inlays allow the frame openings to be configured as required for use with small or large sealing elements. An audible "click" confirms correct installation. This means that the Cabtite cable entry system can be variably configured for different requirements (cables, conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CABTITE GI X BK | Változat |
| Rendelési szám | 6584290000 | Betét, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, |
| GTIN (EAN) | 4050118616439 | mélyfekete, Magasság: 44 mm, Szélesség: 44 mm, Mélység: 17.5 |
| Qty. | 5 Stück | mm, -40 °C...120 °C, IP66 |

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Záródugó

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | CABTITE BP 8MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 652360000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 8 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662467 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | CABTITE BP 10MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 652380000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662481 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | CABTITE BP 5MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 652330000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 12 mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118661835 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | CABTITE BP 6MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 652340000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118661842 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | CABTITE BP 7MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 652350000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662450 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | CABTITE BP 9MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 652370000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662474 | |
| Qty. | 25 Stück | |

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SE kicsi, 20x20 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védetséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | CABTITE SE 9-10 SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 584080000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118616309 | 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, |
| Qty. | 10 Stück | IP66 |
| Típus | CABTITE BSE SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 584790000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118616057 | 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, |
| Qty. | 10 Stück | IP66 |
| Típus | CABTITE SE 7-8 SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 584670000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118616989 | 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, |
| Qty. | 10 Stück | IP66 |
| Típus | CABTITE SE 4/4-5 SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 583560000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118616897 | 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, |
| Qty. | 10 Stück | IP66 |

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kerek hasítóbélyeg metrikus tömszelencékhez



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Típus | KOS-M63 | Változat |
| Rendelési szám | 1548400000 | Lemezlyukasztó |
| GTIN (EAN) | 4050118354027 | |
| Qty. | 1 Stück | |

CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Cabtite - leválasztható tömszelencék



For metric M20 to M63 through-holes, the Cabtite cable entry system offers separable cable glands for cables with and without plugs. In case of maintenance or changes in the system, pre-assembled cables with diameters of 2 to 35 mm can be inserted quickly and safely in panels or enclosures. Reliable sealing of IP66 in accordance with DIN EN 60529 and an absolutely secure fitting (strain relief based on DIN EN 62444) is ensured by placing slotted sealing elements with a wave cut around the cable before being inserted into one of the two halves of the cable gland. The separable system ensures easy and fast installation. After inserting the sealing element, the two halves of the cable gland are simply snapped together. A locknut, which is also separable, on the inside of the panel ensures a reliable and secure hold.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CABTITE LNS M63 BK | Változat |
| Rendelési szám | 6584010000 | leválasztható ellenanya, Cabtite (cable entry system), Poliamid, |
| GTIN (EAN) | 4050118617245 | üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 72 mm, Szélesség: 72 mm, |
| Qty. | 5 Stück | Mélység: 7 mm, -40 °C...120 °C |