

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-5 1 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Vezetéktörésgátlóval ; 6,5 – 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	2584980000
Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Qty.	10 Stück

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 4,5 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Krimp
Árucikk leírása	Vezetéktörés-gátlóval ; 6,5 – 7,5 mm	Vezetékezés	PROFINET
Szín	Egyéb	Szigetelés keresztmetszete, min.	1,3 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Érintkező anyaga	Rézötvözet	Csatlakozási átmérő, tömör	0.57...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 23...AWG 22	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.57...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 23...AWG 22	Conductor connection cross-section, flexible	...0.35 mm ²
Köpenyátmérő, max.	7,5 mm	Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	Poliamid PA6, UL 94-V0
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	150 V	Névleges áram	1,5 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint	Szigetelés erőssége	500 MΩ
Átmeneti ellenállás	≤ 10 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**



Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz

**Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Változat
Rendelési szám	614210000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4050118621631	
Qty.	1 Stück	

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-RJ45
Rendelési szám	552580000
GTIN (EAN)	4050118562583
Qty.	10 Stück