

IH 13.5 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Az átlátszó fedél rendszer a teljes szerelvényt védi és tömíti. Teljes hosszúságú profilként vagy egyedi fedél formájában kapható. Csak akkor rögzíthető, ha az összes csatlakozó komponens a kezdeti helyzetben van. A szerelvény optimális védelemmel van ellátva a vizuális vizsgálat nélküli, jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

Általános rendelési adatok

Változat	Szigetelőhüvely (kapocs), PPS, fekete
Rendelési szám	2586440000
Típus	IH 13.5 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	4050118610000
Qty.	100 Stück

IH 13.5 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	13,5 mm	Mélység (coll)	0,531 inch
Magasság	5,27 mm	Magasság (coll)	0,207 inch
Szélesség	5,27 mm	Szélesség (coll)	0,207 inch
Nettó tömeg	0,001 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	220 °C
----------------------	----------------	-------------------------------------	--------

Anyag adatok

Anyag	PPS	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format