

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FreeCon Active PROFINET médialekverter diagnosztikai funkcionálisával a PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, RJ45 és SC-RJ POF-el az IEC 61754-24 szerint és PushPull Power-el a PROFINET specifikáció szerint.

## Általános rendelési adatok

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat       | POF médialekverter, FreeCon, IP65 |
| Rendelési szám | <a href="#">2588270000</a>        |
| Típus          | IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II        |
| GTIN (EAN)     | 4050118598322                     |
| Qty.           | 1 Stück                           |

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 130,4 mm | Mélység (coll)   | 5,134 inch |
| Magasság    | 53 mm    | Magasság (coll)  | 2,087 inch |
| Szélesség   | 100 mm   | Szélesség (coll) | 3,937 inch |
| Nettó tömeg | 557,7 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C...55 °C |
|-------------------|----------------|

## Általános adatok

|                          |  |                      |                         |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Adatinterfész            | PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14) | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100                   |
| Ház fő anyaga            | Alumínium profil, Cink betét, galvanizált fedél                | Tápcsatlakozó        | PROFINET PushPull Power |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0  | Vezetékezés          | PROFINET                |
| Védelmi osztály          | IP65   |                      |                         |

## Villamos tulajdonságok

|                  |  |                            |              |
|------------------|--|----------------------------|--------------|
| LED-kijelző      | P1: Port aktív, P2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2, ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2 | Protokoll                  | PROFINET IRT |
| Áramfelvétel     | 200 mA tipikus   | Átviteli sebesség          | 100 MB       |
| Üzemi feszültség | 24 V   | Üzemi feszültség tartomány | 18...30 V DC |

## Általános szabványok

|                        |   |                           |                      |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| Csatlakozó, standard   | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51 | Hálózat szabvány          | IEC 61158, IEC 61784 |
| PROFINET specification | Conformance Class C acc. V2.3                         | Tanúsítvány száma (cULus) | E141197              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001467    | ETIM 7.0    | EC001467    |
| ETIM 8.0    | EC001467    | ETIM 9.0    | EC001467    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-14 | ECLASS 9,1  | 19-17-01-14 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-32 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-32 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-01-32 | ECLASS 13.0 | 19-17-01-14 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8 |

## Fontos megjegyzés

|                  |   |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C továbbfejlesztése. Az üzembe helyezéshez az új GSDML fájlt (lásd Letöltések) kell telepíteni. |
|------------------|---|

A létrehozás dátuma 2024. június 5. 11:04:41 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus)

E141197

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Profinet Certification](#)  
[EU declaration of conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Software

[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller\\_FreeCon](#)  
[Firmware – Firmware 1\\_02\\_01 / GSD - V2.34](#)

User Documentation

[Manual DE](#)  
[Hardware Installation Guide](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok


### Méretrajz



### Méretrajz



### Kapcsolási rajz



## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Készletek - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-  
ös betéttel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | IE-PS-V14M-RJ45-FH-P       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1012170000</a> | Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| GTIN (EAN)     | 4032248719815              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

## SC-RJ



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC  
betéttel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | IE-PS-V14M-2SC-POF         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1191550000</a> | FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67                       |
| GTIN (EAN)     | 4032248974436              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | IE-PS-V14M-2SC-POF-QA      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1568260000</a> | FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, újracsatlakoztatható, IP67 |
| GTIN (EAN)     | 4050118578928              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET  
specifikáció szerint

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | IE-PS-VAPM-5P-2.5         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">465440000</a> | Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet |
| GTIN (EAN)     | 4050118522136             |  |
| Qty.           | 1 Stück                   |  |