

## CD-LID 100 DKGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Változat	Cable duct cover, 100 mm
Rendelési szám	<a href="#">2589000000</a>
Típus	CD-LID 100 DKGY
GTIN (EAN)	4050118602425
Qty.	2 m

## CD-LID 100 DKG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	214 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...120 °C
------------------------------	--------------

## General information

Anyag	PPE	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	Felpattintható	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Nem	Non-tracking	Igen
Szín	sötétszürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...120 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9,1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--