

## CD-LID 25 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct cover, 25 mm
Rendelési szám	<a href="#">2589250000</a>
Típus	CD-LID 25 LTGY
GTIN (EAN)	4050118603620
Qty.	2 m

## CD-LID 25 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	50 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...105 °C
------------------------------	--------------

## General information

Anyag	PC-ABS	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	Felpattintható	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Nem	Non-tracking	Igen
Szín	Világosszürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...105 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9,1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--