

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Cable duct, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Rendelési szám | 2589590000 |
| Típus | CD 37.5X37.5 5/7.5 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118601169 |
| Qty. | 48 m |

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Magasság | 37,5 mm | Magasság (coll) | 1,476 inch |
| Szélesség | 37,5 mm | Szélesség (coll) | 1,476 inch |
| Hossz | 2 000 mm | Hossz, inch | 78,74 inch |
| Nettó tömeg | 293 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -5...60 °C |
|------------------------------|------------|

General information

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| A szállítási terjedelem része | Kábelcsatorna, Tető | Anyag | PVC / ólommentes |
| Fedél | Igen | Felszerelés típusa | becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt |
| Flexible wiring duct | Nem | Halogén | Igen |
| Non-tracking | Igen | Rés hézag | 7,5 mm |
| Rés szélesség | 5 mm | Szabványok | A DIN EN 50085 szerint |
| Szín | szürke | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Usable cross-section | 1 125 mm ² | Version of side panel | slotted |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -5...60 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9,1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E500004 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus | CD-RETA | Változat |
| Rendelési szám | 8554080000 | Cable duct binder arm |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus | EXRV 6.5 | Változat |
| Rendelési szám | 8562690000 | Expanding rivet, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | EXRV-T 4.5 | Változat |
| Rendelési szám | 8562720000 | Expanding-rivet tool |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | EXRV-T 6.5 | Változat |
| Rendelési szám | 8562710000 | Expanding-rivet tool |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | EXRV 4.5 | Változat |
| Rendelési szám | 8562700000 | Expanding rivet, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DIN

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | CD-LID 37.5 GY | Változat |
| Rendelési szám | 8590100000 | Cable duct cover, 37.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600667 | |
| Qty. | 2 m | |

Jelölés

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | CD-LB | Változat |
| Rendelési szám | 8562680000 | Cable duct tag rail, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Qty. | 150 Stück | |
| Típus | CD-LBH | Változat |
| Rendelési szám | 8562850000 | Cable duct tag rail holder, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Qty. | 150 Stück | |
| Típus | CD-LBK | Változat |
| Rendelési szám | 8554120000 | Cable duct tag rail kit, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Qty. | 20 Stück | |