

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Zsugorcsövek, Etikettkeercsek
Rendelési szám	2599430000
Típus	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Qty.	1 Stück

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	253 mm	Mélység (coll)	9,961 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12,598 inch
Szélesség	253 mm	Szélesség (coll)	9,961 inch
Nettó tömeg	5 800 g		

Feliratozó rendszerek

A szállítási terjedelem része	THM MultiMark, Kézikönyv, USB-kábel, Hálózati kábel, Euro- csatlakozó, US-dugasz, UK plug, Nyomtató driver, M-Print szoftver [®] PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Ink ribbon core, Print roller, Nyomógörgők	Interfész	USB 2.0, Ethernet
Jelölő típusa	MultiMark, Zsugorcsovek, Etikettkekercek	Memória (RAM)	256 MB
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem	Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI	Nyomtatási sebesség	max. 150 mm/s
Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Potenciálbetáplálás	100...240 V AC
Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Szoftver	M-Print [®] PRO

Besorolások

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9,1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
User Documentation	THM MULTIMARK
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	6448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	
Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	6005080000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 Stück	
Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	6005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	
Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Változat
Rendelési szám	6005040000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 Stück	
Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	6005090000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 Stück	
Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Változat
Rendelési szám	1426210000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 Stück	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER MF	
Rendelési szám	8518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP EXT.RH	
Rendelési szám	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP CASE	Változat
Rendelési szám	8457760000	Üres doboz / bőrrönd
GTIN (EAN)	4050118473131	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER 115	
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER 30	
Rendelési szám	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER SFM 2	
Rendelési szám	8786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER SFM 3	
Rendelési szám	8719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP PERFORATOR	Változat
Rendelési szám	1416330000	Vágókészlet
GTIN (EAN)	4050118219388	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER MF-W	
Rendelési szám	8519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER SFM 4	
Rendelési szám	8835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 0:03:09 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	THM MMP CUTTER	Változat
Rendelési szám	1331600000	Vágókészlet
GTIN (EAN)	4050118163155	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER SFM 1	
Rendelési szám	799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Qty.	1 Stück	
Típus	THM MMP ROLLER TB	
Rendelési szám	438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Qty.	1 Stück	