

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Zsugorcsövek, Etikettkeercsek
Rendelési szám	2599440000
Típus	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Qty.	1 Stück

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	274 mm	Mélység (coll)	10,787 inch
Magasság	446 mm	Magasság (coll)	17,559 inch
Szélesség	242 mm	Szélesség (coll)	9,528 inch
Nettó tömeg	10 000 g		

Feliratozó rendszerek

A szállítási terjedelem része	THM MultiMark, USB-kábel, Hálózati kábel, Euro-csatlakozó, US-dugasz, UK plug, Nyomtató driver, M-Print szoftver [®] PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Ink ribbon core, Print roller, Nyomógörgők, Kézikönyv, W-LAN stick	Interfész	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Jelölő típusa	MultiMark, Zsugorcsövek, Etikettekercek	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI
Nyomtatási sebesség		Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	max. 300 mm/s	Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Potenciálbetáplálás	100...240 V AC		
Szoftver	M-Print [®] PRO		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9,1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
User Documentation	MANUAL THM MULTIMARK PLUS
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 5:11:26 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus MM PLUS ROLLER MF-W

Rendelési szám [8661620000](#)

GTIN (EAN) 4050118681239

Qty. 1 Stück

Típus THM PLUS M PERFORATOR

Változat

Rendelési szám [1540770000](#)

Vágókészlet

GTIN (EAN) 4050118345711

Qty. 1 Stück

Típus MM PLUS ROLLER MF

Rendelési szám [8661610000](#)

GTIN (EAN) 4050118681222

Qty. 1 Stück

Típus MM PLUS ROLLER TB

Rendelési szám [8661600000](#)

GTIN (EAN) 4050118681246

Qty. 1 Stück