

H0,5/16DS W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
Rendelési szám	2604630000
Típus	H0,5/16DS W BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649437
Qty.	4 000 Stück

H0,5/16DS W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,124 g

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvelyek tekercsben, fehér
----------	----------	-----------------	---------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	12 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,9 mm	L1, mm	16 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	DIN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	10 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

Letöltések

User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

H0,5/16DS W BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**