

## SQV 3/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 9.00, Szigetelt: Nem, 41 A, fekete, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2615070000</a>
Típus	SQV 3/10
GTIN (EAN)	4050118653915
Qty.	10 Stück

## SQV 3/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	22,7 mm	Mélység (coll)	0,894 inch
Magasság	4,3 mm	Magasság (coll)	0,169 inch
Szélesség	95 mm	Szélesség (coll)	3,74 inch
Nettó tömeg	2,44 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	PA	Szín	fekete, szürke
-------	----	------	----------------

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

## Keresztösszekötő

Névleges áram, többpólusú	41 A	Típus	Keresztösszekötő
---------------------------	------	-------	------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	9 mm
--------------------	------

## Névleges adatok

Névleges áram	41 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	10
-----------	----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)