

## SRQB 3/3


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 9.00, Szigetelt: Igen, 41 A, fekete
Rendelési szám	<a href="#">2615200000</a>
Típus	SRQB 3/3
GTIN (EAN)	4050118653687
Qty.	50 Stück

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	2,8 mm	Mélység (coll)	0,11 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Szélesség	23,1 mm	Szélesség (coll)	0,909 inch
Nettó tömeg	1,63 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	PA	Szín	fekete
-------	----	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

## Keresztösszekötő

Névleges áram, többpólusú	41 A	Típus	Keresztösszekötő
---------------------------	------	-------	------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	9 mm
--------------------	------

## Névleges adatok

Névleges áram	41 A
---------------	------

## Általános

Pólusszám	3
-----------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>