

SRQB 4/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Igen, 41 A, fekete
Rendelési szám	2615220000
Típus	SRQB 4/2
GTIN (EAN)	4050118653663
Qty.	100 Stück

SRQB 4/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	3,5 mm	Mélység (coll)	0,138 inch
Magasság	28,4 mm	Magasság (coll)	1,118 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0,669 inch
Nettó tömeg	0,35 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	PA	Szín	fekete
-------	----	------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

Keresztösszekötő

Névleges áram, többpólusú	41 A	Típus	Keresztösszekötő
---------------------------	------	-------	------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	11 mm
--------------------	-------

Névleges adatok

Névleges áram	41 A
---------------	------

Általános

Pólusszám	2
-----------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format