

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

TERMSERIES üres aljzatok a következőkkel:

- 1 váltóérintkező
- Egyedülálló többfeszültségű bemenet: 24 – 230 V UC
- Színjelölésű bemeneti feszültségek: DC: kék, UC: fehér
- A kiváló minőségű kialakításnak és az éles szélek hiányának köszönhetően a szerelés közben nincs sérülésveszély
- Elválasztólapok az optikai leválasztáshoz és a szigetelés megerősítéséhez

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A, PUSH IN |
| Rendelési szám | <a href="#">2618880000</a>  |
| Típus          | TRP 120VAC RC 1CO EMPTY   |
| GTIN (EAN)     | 4050118669954   |
| Qty.           | 10 Stück  |

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 87,8 mm | Mélység (coll)   | 3,457 inch |
| Magasság    | 89,6 mm | Magasság (coll)  | 3,528 inch |
| Szélesség   | 6,4 mm  | Szélesség (coll) | 0,252 inch |
| Nettó tömeg | 25 g    |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |  |                   |                |
|----------------------|--|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...60 °C |
| Páratartalom         | 5-95% rel. páratartalom, T <sub>u</sub><br>= 40 °C, páralecsapódás<br>nélkül |                   |                |

## UL névleges adatok

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Környezeti hőmérséklet (működési), max. 60 °C | Csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26   |
| Csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | Vezeték típusa                        | merev vörösréz vezeték,<br>flexibilis vörösréz vezeték |
|   | Tanúsítvány száma (cURus)             | E223759  |
| Szennyezés súlyossága                         | 2                                     |  |

## vezérlő oldal

|                            |                 |              |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 120 V AC ± 10 % | Állapotjelző | Zöld világítódíóda |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------|

## Terhelés oldal

|                                |                  |                                |       |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| Névleges kapcsolási feszültség | 250 V AC         | Névleges áram                  | 10 A  |
| Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V            | Max. kapcsolási feszültség, DC | 250 V |
| Érintkező típusa               | 1 Váltóérintkező |                                |       |

## Általános adatok

|                                    |                              |              |
|------------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                    |                              |              |
| Üzemi magasság                     | ≤ 2000 m, tengerszint felett |              |
| Sín                                | TS 35                        |              |
| Szín                               | fekete                       |              |
| UL94 éghetőségi osztály, alkatrész | Alkatrész                    | Ház          |
|                                    | UL94 éghetőségi osztály      | V-0          |
|                                    | Alkatrész                    | Tartókengyel |
|                                    | UL94 éghetőségi osztály      | V-0          |
|                                    | Alkatrész                    | Nyomógomb    |
|                                    | UL94 éghetőségi osztály      | V-0          |

## Szigetelések koordinálása

|                         |                  |                                    |                              |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Névleges feszültség     | 300 V            | Szennyezés súlyossága              | 2                            |
| Túlfeszültség kategória | III              | Átütési szilárdság a tartósín felé | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Lökőfeszültség          | 6 kV (1,2/50 µs) | Védelmi osztály                    | IP20                         |

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223759 |
|---------------------------|---------|

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Csatlakozási adatok

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika  |                     | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás   |                      |
|  | PUSH IN             |  | 9 mm                 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 14              | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)  | AWG 26               |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)  | AWG 16              | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)   | AWG 26               |
| Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)   | AWG 14              | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.  | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 1 mm <sup>2</sup>   | Kés mérete   | 0,4 x 2,0 mm         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223759     |

**TRP 120VAC RC 1CO EMPTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Kapcsolási rajz



### Dimensional drawing



## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Keresztösszekötő pozíció



## Beállítható keresztösszekötők

Növelje keresztösszekötőinek rugalmasságát. A TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg beállítható keresztösszekötéseket tesz lehetővé, akár 51 pólussal. A dugaszolható pólusok száma 32-re nőtt. A szalag hossza nagyon könnyen a kívánt méretre csökkenthető. A keresztösszekötők különösen egyszerűen kezelhetők, jól láthatók és univerzálisan csatlakoztathatók. A szerelés során a rugó deformálódását egy háló akadályozza meg.

- Egyedileg beállítható keresztösszekötő 51 pólussal
- Megerősítő elem a rugó deformálódásának elkerülése érdekében
- Megnövelt keresztösszekötési lehetőség – max 32 pólus lehetséges
- Rezgésállóság

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | TCC 6.4/51 RD              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556410000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566925              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/51 OR              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556370000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566680              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/2 BK               | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556470000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566987              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 12.8/26 BL             | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556460000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566970              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/2 OR               | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556350000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566826              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 12.8/26 RD             | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556420000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566932              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/10 BK              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556480000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566994              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/10 RD              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556400000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566918              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | TCC 6.4/10 BL              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556440000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566956              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/51 BK              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556490000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118567007              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 12.8/26 OR             | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556380000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566697              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 12.8/26 BK             | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556500000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118567014              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/2 RD               | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556390000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566901              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/51 BL              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556450000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566963              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/2 BL               | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556430000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566949              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |
| Típus          | TCC 6.4/10 OR              | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">8556360000</a> | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4050118566673              |                              |
| Qty.           | 10 Stück                   |                              |

## Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SDIS 0.4X2.0X60            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8749780000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118896527              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tápellátó modul



Helytakarékos betápláló modulok

Betápláló moduljaink lehetővé teszik potenciálok (azaz semleges vagy negatív potenciálok)

betáplálását a bemenetre, vagy kapcsolt potenciálok kiadását a kimenetre. A

TERMSERIES precízen illeszkedő keresztösszekötőivel együtt a relémodul

vezetékcsatlakozásai szabadok maradnak az érzékelők vagy aktuátorok

sámára. További átvezető sorkapcsokra nincs szükség, ami nagy helymegtakarítást

jelent a berendezésben. Ezzel együtt egyszerűbb a huzalozás is,

a potenciál betáplálásához nincs szükség kettős érvéghüvelyekre.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TXP SUPPLY                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">618940000</a>  | TERMSERIES, Tápellátó modul, Érintkezők száma: 5, , Folytonos áram: |
| GTIN (EAN)     | 4050118667592              | 10 A, PUSH IN   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | TXS SUPPLY                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Tápellátó modul, Érintkezők száma: 5, , Folytonos áram: |
| GTIN (EAN)     | 4050118028140              | 10 A, Csavaros csatlakozás  |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | TXZ SUPPLY                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Tápellátó modul, Érintkezők száma: 5, , Folytonos áram: |
| GTIN (EAN)     | 4050118028164              | 10 A, Húzórugós csatlakozás   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |



## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 12/6

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Elválasztó lemezzel



## Sokoldalú elválasztó lapok

Az elválasztó lapokat jelek vizuális csoportosítására, modulok elektromos elszigetelésére, valamint a jobb áttekinthetőség érdekében, jelölések beillesztésére lehet használni. Ezek miatt

különösen sokoldalúan használható tartozékok. Az elválasztó lapok növelik a

két modul közötti távolságot és kúszóáramutakat, ezzel 600 V-ra növelik

a két modul közötti szigetelési feszültséget. A kettős leválasztó lemezeket WAD5 és WS10/5 jelölőkkel lehet jelölni, és ezek

folyamatos keresztátkötést tesznek lehetővé. A szerelést egyszerűsíti a

perforáció, ennek segítségével egyedileg külön lehet választani a keresztösszekötő csatornákat.

- Az elválasztó lap látható módon elválasztja egymástól a csoportokat.
- Bemélyedések segítik az egyes keresztátkötő csatornák kitörését.
- Az elválasztó lapok a modulok közötti távolság és kúszóáramút növelésével 600 V-ra növelik a modulok közötti átütési feszültséget.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus          | TW TXS/TXZ R3.2            | Változat                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118028188              |                                 |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                 |

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/6 M MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1818400000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537             |   |
| Qty.           | 1 Stück                   |   |

## TRP 120VAC RC 1CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Miscellaneous

### Type code TERMSERIES empty sockets



Típus kódok