



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

#### Általános rendelési adatok

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Változat              | THM, Vezeték és kábeljelölők, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, fehér |
| Rendelési szám        | <a href="#">2621520000</a>                                 |
| Típus                 | THM WO 24/69 WS  |
| GTIN (EAN)            | 4050118625523  |
| Qty.                  | 1 000 Stück  |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>      |

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 0,025 mm | Mélység (coll)   | 0,001 inch |
| Magasság    | 24 mm    | Magasság (coll)  | 0,945 inch |
| Szélesség   | 69 mm    | Szélesség (coll) | 2,717 inch |
| Nettó tömeg | 0,2 g    |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40... |
|------------------------------|--------|

## Általános adatok

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Címkemező mérete                   | 16 x 24 mm                                  |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája Etikett-tekercs          |
| Nyomtatás típusa                   | üres  |
| Szám tekercsenként                 | 1 000                                       |
| Szélesség                          | 69 mm                                       |
| Szín                               | fehér                                       |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...                                      |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                      |

## Vezeték és kábeljelölők

|                            |           |                            |       |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| Vezeték külső átm.         | 5 - 16 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 16 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 5 mm      |                            |       |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|



## THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |              |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Változat     |
| Rendelési szám | <a href="#">4005070000</a> | Festékszalag |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |              |
| Qty.           | 1 Stück                    |              |