



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, fehér
Rendelési szám	2621530000
Típus	THM WO 14/22 WS
GTIN (EAN)	4050118625516
Qty.	5 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0,551 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0,866 inch
Nettó tömeg	0,05 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...
------------------------------	--------

Általános adatok

Címkemező mérete	6 x 14 mm
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekercs
Nyomtatás típusa	üres
Szám tekercsenként	5 000
Szélesség	22 mm
Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték külső átm.	1,9 - 5 mm	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,9 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--



THM WO 14/22 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	