

HS-FR 2.4-4.8/25 MM W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Változat | Vezeték és kábeljelölők, 2.4 - 4.8 mm, 24.9 x 7.7 mm, fehér |
| Rendelési szám | 2621600000 |
| Típus | HS-FR 2.4-4.8/25 MM W |
| GTIN (EAN) | 4050118625448 |
| Qty. | 2 000 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 0,77 mm | Mélység (coll) | 0,03 inch |
| Magasság | 24,9 mm | Magasság (coll) | 0,98 inch |
| Szélesség | 7,7 mm | Szélesség (coll) | 0,303 inch |
| Nettó tömeg | 0,293 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...125 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|
| Anyag | Poliiolefin | Címkemező mérete | 7,7 x 24,9 mm |
| Halogén | Nem | Szélesség | 7,7 mm |
| Szín | fehér | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...125 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 125 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0,75 - 4 mm ² | Halogén | Nem |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 18 | Vezeték külső átm. | 2,4 - 4,8 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 4,8 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 2,4 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm ² |
| Zsugorodás mértéke | 2:1 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 |
| Rendelési szám | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qty. | 1 Stück |

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Változat |
| Rendelési szám | 8448880000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| Rendelési szám | 672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qty. | 1 Stück |