

## HS-FR 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Változat              | Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, 24.9 x 10.3 mm, fehér |
| Rendelési szám        | <a href="#">2621620000</a>                                   |
| Típus                 | HS-FR 3.2-6.4/25 MM W  |
| GTIN (EAN)            | 4050118625424  |
| Qty.                  | 2 000 Stück  |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>        |

## HS-FR 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 0,77 mm | Mélység (coll)   | 0,03 inch  |
| Magasság    | 24,9 mm | Magasság (coll)  | 0,98 inch  |
| Szélesség   | 10,3 mm | Szélesség (coll) | 0,406 inch |
| Nettó tömeg | 0,3 g   |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...125 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |            |                                    |                |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| Anyag                              | Poliolefin | Címkemező mérete                   | 10,3 x 24,9 mm |
| Halogén                            | Nem        | Szélesség                          | 10,3 mm        |
| Szín                               | fehér      | Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...125 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 125 °C     | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C         |

## Vezeték és kábeljelölők

|  |                         |  |                     |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete          | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> | Halogén  | Nem                 |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet                 | 90 °C                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 10              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 16                  | Vezeték külső átm.                               | 3,2 - 6,4 mm        |
| Vezeték külső átmérő, max.                       | 6,4 mm                  | Vezeték külső átmérő, min.                       | 3,2 mm              |
| Vezeték-keresztmetszet, max.                     | 6 mm <sup>2</sup>       | Vezeték-keresztmetszet, min.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Zsugorodás mértéke                               | 2:1                     |  |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

**HS-FR 3.2-6.4/25 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## HS-FR 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |              |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus          | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Változat     |
| Rendelési szám | <a href="#">8448880000</a> | Festékszalag |
| GTIN (EAN)     | 4050118462944              |              |
| Qty.           | 1 Stück                    |              |

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | MM PLUS ROLLER 110         |
| Rendelési szám | <a href="#">8672590000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

## HS-FR 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | THM MMP ROLLER 115         |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |
| Qty.           | 1 Stück                    |