

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 12.7 - 25.4 mm, 24.9 x 40.5 mm, fehér
Rendelési szám	2621700000
Típus	HS-FR 12.7-25.4/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118625349
Qty.	400 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Magasság	24,9 mm	Magasság (coll)	0,98 inch
Szélesség	40,5 mm	Szélesség (coll)	1,594 inch
Nettó tömeg	1,414 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Címkemező mérete	40.5 x 24.9 mm
Halogén	Nem	Szélesség	40,5 mm
Szín	fehér	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	35 - 120 mm ²	Halogén	Nem
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4/0
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 2	Vezeték külső átm.	12.7 - 25.4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	25,4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	12,7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	35 mm ²
Zsugorodás mértéke	2:1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	