

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.
Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok
minden más.

Általános rendelési adatok

Verzió	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 230 mm, alapelemhez
Rendelési szám	2633460000
Típus	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Qty.	5 Stück

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9,055 inch
Nettó tömeg	8,8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85
-------------------	-------------

Általános specifikációk

Szigetelőanyag	Acél	Anyag	Acél, horganyzott
Szín	ezüst, fekete		

Általános adatok

Anyag	Acél, horganyzott	Szigetelőanyag	Acél
Szín	ezüst, fekete	Felszerelés típusa	Dugaszolt
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	alapelemhez	Változat	foglalat nélkül

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

FP ENC DR07 230 3B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**