

HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Jel modul
Rendelési szám	2636060000
Típus	HDC MHE 4X FP
GTIN (EAN)	4050118692808
Qty.	1 Stück

HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	70,5 mm	Mélység (coll)	2,776 inch
Magasság	63 mm	Magasság (coll)	2,48 inch
Szélesség	7,15 mm	Szélesség (coll)	0,281 inch
Nettó tömeg	28 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	PUSH IN aktuátorral	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	0,5
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	250 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	4 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A	Potenciálok száma	4
Pólusszám	4	Sorozat	ModuPlug
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10 ¹² Ω
Típus	Hüvely	Túlfeszültség kategória	III
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

Fontos megjegyzés

Termékinformáció

HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus)

E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[Technical change - EN](#)[Technical change - DE](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)



HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Rajzok

www.weidmueller.com


Product image




HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X MQT with HDC MHE 4FQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X FQT with HDC MHE 4MQT / H07V-K2.5



HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölő



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MMARK 4	Változat
Rendelési szám	710590000	Jelölőtábla, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118783902	
Qty.	640 Stück	

Keresztösszekötő híd



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MXCC5 4X	Változat
Rendelési szám	709740000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805680	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC4 4X	Változat
Rendelési szám	709730000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805673	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC7 4X	Változat
Rendelési szám	709770000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805710	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC MXCC8 4X	Változat
Rendelési szám	709780000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805727	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MXCC9 4X	Változat
Rendelési szám	709790000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805734	
Qty.	20 Stück	

HDC MHE 4X FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC MXCC3 4X	Változat
Rendelési szám	709720000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805666	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC11 4X	Változat
Rendelési szám	709810000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805758	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MXCC6 4X	Változat
Rendelési szám	709750000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805703	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC12 4X	Változat
Rendelési szám	709820000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805765	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MXCC2 4X	Változat
Rendelési szám	709710000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805659	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC10 4X	Változat
Rendelési szám	709800000	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805741	
Qty.	20 Stück	