

## THM WO VIN 12.7/19 WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

## Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 4 mm, 12.7 x 19.1 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2657100000</a>
Típus	THM WO VIN 12.7/19 WS
GTIN (EAN)	4050118675238
Qty.	10 000 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM WO VIN 12.7/19 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,07 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	12,7 mm	Magasság (coll)	0,5 inch
Szélesség	19,1 mm	Szélesség (coll)	0,752 inch
Nettó tömeg	0,05 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	Vinil fólia
Halogén	Igen
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekerics = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekerics
Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	100 000
Szélesség	19,1 mm
Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 18	Vezeték külső átm.	2 - 4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

A létrehozás dátuma 2024. július 30. 20:03:59 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## THM WO VIN 12.7/19 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4005070000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	