

THM WO VIN 12.7/38.1 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 8 mm, 12.7 x 38.1 mm, fehér
Rendelési szám	2657110000
Típus	THM WO VIN 12.7/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118675245
Qty.	10 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

THM WO VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,07 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	12,7 mm	Magasság (coll)	0,5 inch
Szélesség	38,1 mm	Szélesség (coll)	1,5 inch
Nettó tömeg	0,111 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia
Halogén	Igen
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekerics = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekerics
Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	10 000
Szélesség	38,1 mm
Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 10	Vezeték külső átm.	4 - 8 mm
Vezeték külső átmérő, max.	8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok


ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

A létrehozás dátuma 2024. július 30. 19:54:43 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



THM WO VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	