

THM WO VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|--|
| Változat | THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, fehér |
| Rendelési szám | 2657200000 |
| Típus | THM WO VIN 25.4/63.5 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118675931 |
| Qty. | 2 000 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

THM WO VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 0,07 mm | Mélység (coll) | 0,003 inch |
| Magasság | 25,4 mm | Magasság (coll) | 1 inch |
| Szélesség | 63,5 mm | Szélesség (coll) | 2,5 inch |
| Nettó tömeg | 0,28 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | |
|------------------------------------|--|
| Anyag | Vinil fólia |
| Halogén | Igen |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Etikett-tekerics = Vezeték és kábeljelölők |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája Etikett-tekerics |
| Nyomtatás módja | Hőnyomtató |
| Nyomtatás típusa | üres |
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó |
| Szám tekercsenként | 2 000 |
| Szélesség | 63,5 mm |
| Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| UL 969 tanúsítvány | Nem |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|--|-------|--|-----------|
| Halogén | Igen | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 6 | Vezeték külső átm. | 8 - 12 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 12 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 8 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése


| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|



THM WO VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 4005070000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qty. | 1 Stück | |