

## CB-VT 140/3,5 WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Our self-extinguishing cable ties are suitable for environments with increased fire protection requirements. They comply with EN45545 and are suitable for use in rail vehicles.

## Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 3,5 x 140 mm, Poliamid 66, 180 N
Rendelési szám	<a href="#">2659500000</a>
Típus	CB-VT 140/3,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682960
Qty.	100 Stück

## CB-VT 140/3,5 WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	140 mm	Magasság (coll)	5,512 inch
Szélesség	3,5 mm	Szélesség (coll)	0,138 inch
Nettó tömeg	0,6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	85 °C		

## Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	35 mm	Kötegelési átmérő, max.	32 mm
Kötegelési átmérő, min.	2,5 mm	Szakítószilárdság	180 N
Szakítószilárdság	40 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB-VT 140/3,5 WT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

