

## HDC XX6A01 MMSXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

**Általános rendelési adatok**

Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2659970050</a>
Típus	HDC XX6A01 MMSXXXX-0050
GTIN (EAN)	4050118673852
Qty.	1 Stück

## HDC XX6A01 MMSXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,001 g
-------------	---------

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	\u2265 100	Ellentétes oldali változat	Érintkező
Kategória	Cat. 6A	Kábelhossz	0,5 m
Kódolás	X kódolású	Moduloldali változat	Érintkező
Névleges feszültség	50 V	Névleges áram	0,5 A
Pólusszám	8	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelés erőssége	$\geq 10^8 \Omega$	Típus	Érintkező
Átviteli sebesség	10 Gbps, 10 Gbit/s	Érintkező felület	Au (arany)

## Cable technical specifications

Halogén	Nem		
Kábelhossz	0,5 m		
Köpeny anyaga	Radox EM 104		
Köpeny színe	kék		
Outside diameter	8.1 mm ± 0.5		
Outside diameter	Átmérő	8,1 mm	
	Jelzések	±	
	Tolerance	0,5	
Szigetelés	Expandált		
árnyékolt	Igen		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>