

## CD 80X60 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A jól strukturált és védett vezetékezés alapvető fontosságú a szereléshez, a karbantartáshoz és a biztonságos üzemeltetéshez. Ez a robbanás ellen védett területeken fokozottan érvényes. A DIN EN 60079-14 szabvány szerint ezek a kábelcsatornák gyújtószikramentes áramköröket tartalmazó kábelekhez is alkalmasak.

## Általános rendelési adatok

Verzió	80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">2662550000</a>
Típus	CD 80X60 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685138
Qty.	24 m

## CD 80X60 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3,15 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2,362 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	571,667 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C
------------------------------	------------

## General information

A szállítási terjedelem része	Kábelcsatorna, Tető	Anyag	PVC / ólommentes
Fedél	Igen	Halogén	Igen
Rés hézag	6 mm	Rés szélesség	4 mm
Szabványok	A DIN EN 50085 szerint	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Version of side panel	slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## CD 80X60 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	EXRV-T 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562720000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562700000</a>	Expanding rivet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562690000</a>	Expanding rivet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562710000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qty.	4 Stück	

## Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554080000</a>	Cable duct binder arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qty.	100 Stück	

## CD 80X60 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölés



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LBK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554120000</a>	Cable duct tag rail kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qty.	20 Stück	
Típus	CD-LBH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562850000</a>	Cable duct tag rail holder, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qty.	150 Stück	
Típus	CD-LB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562680000</a>	Cable duct tag rail, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qty.	150 Stück	

## Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RET 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554030000</a>	Cable duct binder
GTIN (EAN)	4050118564167	
Qty.	500 Stück	