

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Áramellátás modul
Rendelési szám	2668190000
Típus	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
Qty.	1 Stück

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	46,65 mm	Magasság (coll)	1,837 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	10,1 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	15 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm ²

Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1 000 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	70 A	Pólusszám	2
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 ¹² Ω	Típus	Dugó
Tűlfeszültség kategória	III	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC MHP 70 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHP 70 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 A-es sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP70 M 6 P	Változat
Rendelési szám	6691190000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118802887	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP70 M 16 P	Változat
Rendelési szám	6691250000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118803020	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP70 M 10	Változat
Rendelési szám	6668350000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118802290	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP70 M 16	Változat
Rendelési szám	6668360000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118802795	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP70 M 10 P	Változat
Rendelési szám	6691240000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118802900	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP70 M 25 P	Változat
Rendelési szám	6691260000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118803037	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP70 M 25	Változat
Rendelési szám	6668370000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118803013	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MHP70 M 6	Változat
Rendelési szám	6668280000	Dugó, ezüst
GTIN (EAN)	4050118802788	
Qty.	10 Stück	