

IE-FC-SFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | FrontCom, Single frame, Fém fedél, Control knob locking, NEMA 4X |
| Rendelési szám | 2669630000 |
| Típus | IE-FC-SFM-KNOB-4X |
| GTIN (EAN) | 4050118800876 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-FC-SFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|------------|
| Mélység | 27,5 mm | Mélység (coll) | 1,083 inch |
| Magasság | 134 mm | Magasság (coll) | 5,276 inch |
| Szélesség | 67 mm | Szélesség (coll) | 2,638 inch |
| Falvastagság, min. | 1 mm | Falvastagság, max. | 5 mm |
| Nettó tömeg | 505,2 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
|-------------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Fedél anyaga | Cink présöntvény, porszórt | Protection class (UL) | Type 4X |
| Terméktípus | Single frame, Fém fedél, Control knob locking, NEMA 4X | Vázkeret anyaga | Cink présöntvény, porszórt |
| Védelmi osztály | IP65, zárt állapotban | | |

Általános szabványok

| | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAA000022B | Tanúsítvány száma (CSA) | 2000039-80039714 |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 9,1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Designation key / Type key |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

IE-FC-SFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz



Unit: mm

Szerelési kivágás




Unit: mm

Méretrajz



Unit: in

Szerelési kivágás



Unit: in

IE-FC-SFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Típus | IE-FC-PWPC | Változat |
| Rendelési szám | 1450820000 | FrontCom, Érintésvédelem |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Szerszám



- Overpressure valve protects against overloading
- Cylinder head angled at 90°
- Angled head can be rotated through 360°
- Ergonomic handle springs back automatically
- The waste piece no longer becomes jammed thanks to triple splitting
- Hydraulic punch made of high-strength aluminium (approx. 40% weight saving)
- Service life greatly reduced when stainless steel sheets are used

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Típus | IE-KO-HAT | Változat |
| Rendelési szám | 1966810000 | Lemezlyukasztó |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | |
| Qty. | 1 Stück | |

IE-FC-SFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDK PZ1 | Változat |
| Rendelési szám | 6008530000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Négyszögletes hasítóbélyeg FrontCom-hoz



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Típus | KOK 52 X 91 | Változat |
| Rendelési szám | 6008410000 | Lemezlyukasztó |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | |
| Qty. | 1 Stück | |


IE-FC-SFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDS 0.4X2.5X75 | Változat |
| Rendelési szám | 6009030000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1736181044 | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Qty. | 200 Stück | |

IE-FC-SFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SM 27/18 K MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1707270000 | SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | |
| Qty. | 80 Stück | |
| Típus | SM 27/18 K MC NE SI | Változat |
| Rendelési szám | 1713760000 | SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | |
| Qty. | 80 Stück | |
| Típus | SM 27/18 K MC NE GR | Változat |
| Rendelési szám | 1073340000 | SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, szürke |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | |
| Qty. | 80 Stück | |