


A2T 1.5 DL BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rugós csatlakozás PUSH IN technológiával**

Az innovatív PUSH IN technológia minimálisra csökkenti a huzalozás idejét. A közvetlen behelyezés garantálja a nagy kihúzási erőt a vezetékeknél, és az összes vezetéktípus egyszerű felszerelését.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Átvezető sorkapocs, Kétemeletes sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, kék |
| Rendelési szám | 2675070000 |
| Típus | A2T 1.5 DL BL |
| GTIN (EAN) | 4050118716115 |
| Qty. | 50 Stück |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 45 mm | Mélység (coll) | 1,772 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 46 mm | Magasság | 45 mm |
| Magasság (coll) | 1,772 inch | Szélesség | 3,5 mm |
| Szélesség (coll) | 0,138 inch | Nettó tömeg | 9,34 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV16ATEX7909U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
| Max. feszültség (ATEX) | 440 V | Áram (ATEX) | 13.5 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 1.5 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 440 V |
| Áram (IECEX) | 13.5 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 1.5 mm ² |

Anyag adatok

| | | | |
|------|-----|--------------------------|-----|
| Szín | kék | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
|------|-----|--------------------------|-----|

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|-------|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 2 |
| Szintek száma | 2 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem | Sín | TS 35 |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|----------------|------|---|------|
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
|----------------|------|---|------|

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges DC feszültség | 500 V | Áram maximum vezetékknál | 16 A |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,83 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,56 W |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Túlfeszültség kategória | III |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--|---------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|----------------------|---------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN |
| Csatlakozás típusa 2 | PUSH IN |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|--|------------------------------------|----------|----------------------|
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Kés mérete | 0,4 x 2,0 mm | | |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A1 | | |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,25 mm ² |
| | Tube length | min. | 5 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Tube length | névleges | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1,5 mm ² |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Tube length | max. | 8 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,14 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² | | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 1,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 1,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (cURus) | 300 V | B áram nagyság (cURus) | 13 A |
| C feszültség nagyság (cURus) | 300 V | C áram nagyság (cURus) | 13 A |
| D feszültség nagyság (cURus) | 600 V | D áram nagyság (cURus) | 5 A |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus) | 14 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 14 AWG | | |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 6:47:04 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános

| | | | |
|--|---------------|--|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763 |

Letöltések


| | |
|--|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestation of Conformity UKCA Ex Attestation of Conformity UKCA Ex Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1.5 mm²1.5
mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2T 1.5 | Változat |
| Rendelési szám | 469420000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118562255 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2T 1.5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 471470000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118562293 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A sorozat

A
Series

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Változat |
| Rendelési szám | 4661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Változat |
| Rendelési szám | 475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Változat |
| Rendelési szám | 4661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 | Változat |
| Rendelési szám | 8661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használtnak. A zárólemez ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 4 | Változat |
| Rendelési szám | 8489110000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499322 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDIS 0.4X2.0X60 | Változat |
| Rendelési szám | 8205690000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248772995 | |
| Qty. | 1 Stück | |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | ZUB MULTIMETER | Változat |
| Rendelési szám | 1985270000 | Multiméter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Qty. | 1 Stück | |

1.5 mm²1.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985660000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1985480000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1985520000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1985580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1985490000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1985410000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 | Változat |
| Rendelési szám | 1985600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1985510000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985550000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1985540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985530000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1985500000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985650000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1985620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 1.5N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 1.5N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1985560000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | (P): 3.50, Szigetelt: Igen, 17.5 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |

SnapMark IDC



SnapMark - ezt a címketartót kimondottan az I-sorozatú kétszintes DK 1.5N sorkapocshoz fejlesztettük ki. A rugalmas forgatómechanizmus egyszerűvé teszi a keresztösszekötések felhelyezését és bontását. Négy darab DEK 5 jelölécímkéhez vagy két darab WS 10/5 Middle csatlakozójelölőhöz alkalmas.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SNAPMARK 1.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1982080000 | Csoportjelölők, Sorkapocs jelölő, 26 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118821772 | 3.50 Weidmueller, fehér |
| Qty. | 40 Stück | |

A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | AAM 1.5 YE FLASH | Változat |
| Rendelési szám | 1635520000 | Sorkapocs jelölő, 6.2 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118674088 | |
| Qty. | 40 Stück | |

A2T 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat

A
Series

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Változat |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ATPG 1.5 MI-R | Változat |
| Rendelési szám | 1991880000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| Qty. | 50 Stück | |