

FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelezőket a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | FieldPower® házak, 181 mm, 104 mm, 67 mm, IP65, kész állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, fekete |
| Rendelési szám | 2703910000 |
| Típus | FP ENC BSBS 67 1M |
| GTIN (EAN) | 4064675266679 |
| Qty. | 1 Stück |

FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 67 mm | Mélység (coll) | 2,638 inch |
| Magasság | 181 mm | Magasság (coll) | 7,126 inch |
| Szélesség | 104 mm | Szélesség (coll) | 4,094 inch |
| Nettó tömeg | 343,87 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Ház anyaga | üvegszál erősítésű polikarbonát | Szilikon | Nem |
| Szín | fekete | Védelmi osztály | IP65, kész állapotban |
| UL 94 éghetőségi osztály | 5VA | Fedélcsavarok nyomatéka | 2 Nm |
| Fedél kiegészítő | TX20 csavar | Felszerelés típusa | Screw mounting, Rögzítőfülek |
| Telepítési útmutató | Fedélcsavarok mellékelve | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |

Letöltések



| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | UL Certificate FieldPower® complete enclosures Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Manual FieldPower® enclosure size 1 |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

FP ENC BSBS 67 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Fúrósablon**

FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tömítések

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál. Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | RKDGE D2X6,5 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 443800000 | Field Power® tömítőbetét, Hornyos tömítőbetét, IP54, RKDG D17 PT6-tal kombinálva, hozzá tartozó házzal, TPE-V |
| GTIN (EAN) | 4050118457704 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | DG M20 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 545550000 | Field Power® tömítőbetét, Csatlakozómenettel ellátott tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4050118555530 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | RKDG D17 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4324010000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641284 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | RKDG D15 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4323220000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641222 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | DG M16 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 545540000 | Field Power® tömítőbetét, Csatlakozómenettel ellátott tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4050118555523 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | RKDG D11 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4323210000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641215 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | RKDG D18 WG PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 491870000 | Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4050118501537 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | RKDG D9 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4329610000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248668687 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | DG D0 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 4323240000 | Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641246 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | RKDGE D4X4 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 443760000 | Field Power® tömítőbetét, Hornyos tömítőbetét, IP54, RKDG D17 PT6-tal kombinálva, hozzá tartozó házzal, TPE-V |
| GTIN (EAN) | 4050118457643 | |
| Qty. | 10 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. június 6. 8:34:51 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | RKDG 2XD8.5 WG PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1114530000 | Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248892624 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | RKDG D24 WG PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1069060000 | Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248827053 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | RKDG D13 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1323230000 | Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| GTIN (EAN) | 4032248641239 | |
| Qty. | 10 Stück | |

DC



Teljesítményelosztás felvágatlan, 1,5 - 6 mm² keresztmetszetű kábelekkel.

Tápellátás / T-leágazás PUSH IN csatlakozással (0,5 - 10 mm²) és/vagy dugaszolható csatlakozással (0,5 - 4 mm²). A vezetékek egyértelmű hozzárendelését színes jelölések biztosítják.

- Tápellátás
- Teljesítményelosztás
- Teljesítményelosztás

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PT6 DC | Változat |
| Rendelési szám | 1126840000 | FieldPower® érintkezőelem, DC, IP20, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248908462 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Adapterek



HQ adapter FieldPower® számára

Szerszám nélküli felszerelés, mint a FieldPower kábeltömítés esetén

A HQ 4/2, HQ 8 és HQ 17 dugaszolható csatlakozó betétekhez alkalmas

Opcionálisan lezárható védőfedéllel (védelem ismételt bekapcsolás ellen, az EN 60204-1 szerint)

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | BG ARGH HQP ALU PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1532200000 | Adapter, Field Power® tömítőbetét, HQ adapter, IP65, hozzá tartozó házzal, polikarbonát, üvegszál-erősítésű, reteszelt: Nem |
| GTIN (EAN) | 4050118337433 | |
| Qty. | 1 Stück | |

FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | BG ARGH HQP ALU PT6 CS | Változat |
| Rendelési szám | 1532210000 | Adapter, Field Power® tömítőbetét, HQ adapter, IP65, hozzá tartozó |
| GTIN (EAN) | 4050118337600 | házzal, polikarbonát, üvegszál-erősítésű, reteszelt: Igen |
| Qty. | 1 Stück | |

AC/DC



Teljesítményelosztás felvágatlan, 1,5 - 6 mm² keresztmetszetű kábelekkel.

Tápellátás / T-leágazás PUSH IN csatlakozással (0,5 - 10 mm²) és/vagy dugaszolható csatlakozással (0,5 - 4 mm²). A vezetékek egyértelmű hozzárendelését színes jelölések biztosítják.

- Tápellátás
- Teljesítményelosztás
- Teljesítményelosztás

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PT6 DC 1/2/PE/3/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1534930000 | FieldPower® érintkezőelem, DC, IP20, IDC-csupaszolás nélküli |
| GTIN (EAN) | 4050118338775 | csatlakozás, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5 |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | PT6 230/BUS | Változat |
| Rendelési szám | 1269960000 | FieldPower® érintkezőelem, AC, IP20, IDC-csupaszolás nélküli |
| GTIN (EAN) | 4050118058239 | csatlakozás, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5 |
| Qty. | 1 Stück | |

Tartozékok

E6,3 szerszámbetétek - Torx®



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomatermek elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatermekon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.

Az előnyök:

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebb kopást és optimális nyomatermekvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | BIT E6,3 T20 X 70 | Változat |
| Rendelési szám | 8749010000 | Csavarhúzóbetét |
| GTIN (EAN) | 4050118895308 | |
| Qty. | 5 Stück | |

FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DMS PRO




Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | DMS PRO | Változat |
| Rendelési szám | 1479120000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Qty. | 1 Stück | |

AC



Teljesítményelosztás felvágatlan, 1,5 - 6 mm² keresztmetszetű kábelekkel.
Tápellátás / T-leágazás PUSH IN csatlakozással (0,5 - 10 mm²) és/vagy dugaszolható csatlakozással (0,5 - 4 mm²).
A vezetékek egyértelmű hozzárendelését színes jelölések biztosítják.

- Tápellátás
- Teljesítményelosztás
- Teljesítményelosztás

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1957620000 | FieldPower® érintkezőelem, AC, IP20, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248642489 | |
| Qty. | 1 Stück | |

FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sorkapocssínek a szekrény alsó részéhez



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka. Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok minden más.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS 35 PT6 | Változat |
| Rendelési szám | 1170690000 | Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 54 mm, alapelemhez |
| GTIN (EAN) | 4032248962532 | |
| Qty. | 10 Stück | |