

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Verzió	PE-kapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm ² , 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, Zöld / sárga
Rendelési szám	2710100000
Típus	WTTB 6 PE
GTIN (EAN)	4064675021124
Qty.	50 Stück

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2,717 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Szélesség	8,1 mm	Szélesség (coll)	0,319 inch
Nettó tömeg	31,3 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	Zöld / sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Sín	TS 35
PE működés	Igen		

CSA névleges adatok

Tanúsítvány száma (CSA)	200039-80086745	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	22 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Felszerelés típusa	Felpattintható
Nyitott oldala	jobb	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	Felpattintható		

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan	500 V	Névleges DC feszültség	500 V
Szabványok	IEC 60947-7-2	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,78 mΩ
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Névleges lökőfeszültség a szomszédos kapcsolók felé	6 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,31 W	Szennyezés súlyossága	3
Tűlfeszültség kategória	III		

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás
--	----------------------

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3.5	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt	Csatlakozások száma	2
Csupaszolási hossz	12 mm	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Kés mérete	0,8 x 4,0 mm	Meghúzási nyomaték, max.	1,6 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0,8 Nm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	A4
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²		

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus)	22 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus)	22 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus)	8 AWG		

Általános

Szabványok	IEC 60947-7-2	Sín	TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22

Besorolások

ETIM 6.0	EC000901	ETIM 7.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ECLASS 9.0	27-14-11-41	ECLASS 9,1	27-14-11-41
ECLASS 10.0	27-14-11-41	ECLASS 11.0	27-14-11-41
ECLASS 12.0	27-14-11-41	ECLASS 13.0	27-25-01-03

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok




Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DNVGL certificate CB Testreport CB Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	User Manual HTTB/ATTB 6
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a tesztesszközöket lehet csatlakoztatni a sorkapocshoz, szabványos 4.0 dugóval, max. 10 mm szélességig. A mérőhüvelyek hajlítottnak helyezkednek el, így minden standard mérést (még a szomszédosakat is) el lehet végezni 8,1 mm-es sorkapcson belül. Felszerelés után nem lehet eltávolítani a mérőhüvelyt az alkalmazásból.

Általános rendelési adatok

Típus	TS TTB 6 YL	Verzió
Rendelési szám	871050000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 OR	Verzió
Rendelési szám	871047000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BK	Verzió
Rendelési szám	871052000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 RD	Verzió
Rendelési szám	871051000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BL	Verzió
Rendelési szám	871048000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 VT	Verzió
Rendelési szám	871053000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BR	Verzió
Rendelési szám	871554000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 GN	Verzió
Rendelési szám	871049000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 WT	Verzió
Rendelési szám	871725000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Qty.	48 Stück	

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövidített elemek



A rövidzárlati híd egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a sorkapcsokba. Ha több kart csatlakoztatnak egyszerre a karos csatlakozóval, megvalósítható a „make before break” biztonságos átkapcsolás. Felszerelés után a rövidzárlati híd nem lehet eltávolítani az alkalmazásból.

Általános rendelési adatok

Típus	SCCB TTB 6/2	Verzió
Rendelési szám	8710190000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118847987	8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
Qty.	25 Stück	
Típus	SCCB TTB 6/3	Verzió
Rendelési szám	8710200000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118847994	8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
Qty.	25 Stück	
Típus	SCCB TTB 6/4	Verzió
Rendelési szám	8710210000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118848007	8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
Qty.	25 Stück	

Fedélprofilok



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	CS TTB	Verzió
Rendelési szám	8710150000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4064675021148	
Qty.	10 Stück	
Típus	CH TTB	Verzió
Rendelési szám	8710130000	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Qty.	1 Stück	
Típus	CP TTB	Verzió
Rendelési szám	8710140000	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Qty.	10 Stück	

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²6
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/10	Verzió
Rendelési szám	4733970000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066811	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/10 BL	Verzió
Rendelési szám	4786910000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064602	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/2	Verzió
Rendelési szám	1985740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370362	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/4	Verzió
Rendelési szám	1985780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370287	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/7 BL	Verzió
Rendelési szám	4786900000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064596	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/6	Verzió
Rendelési szám	4733950000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066699	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/3	Verzió
Rendelési szám	1985760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370263	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/3 BL	Verzió
Rendelési szám	1985840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370379	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/4 BL	Verzió
Rendelési szám	1985850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370447	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/7	Verzió
Rendelési szám	4733960000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066804	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 12:26:10 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 6N/6 BL	Verzió
Rendelési szám	8786890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064572	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	AEB 35 SCL/1 VO	Verzió
Rendelési szám	8661280000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qty.	20 Stück	
Típus	AEB 35 SCL/1 VO BK	Verzió
Rendelési szám	8661300000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qty.	20 Stück	
Típus	AEB 35 SCL/1 VO GY	Verzió
Rendelési szám	8661290000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qty.	20 Stück	

Tartozékok

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK-A 5/8 MM WS	Verzió
Rendelési szám	448860000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118462968	
Qty.	500 Stück	

Kapcsolózár



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

Általános rendelési adatok

Típus	SL TTB 6	Verzió
Rendelési szám	4710220000	Rögzítőkészülék (kapocs), PA 66/6, piros
GTIN (EAN)	4050118893311	
Qty.	50 Stück	

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Záróelem



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	EP TTB 6	Verzió
Rendelési szám	8710170000	A-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4050118822229	
Qty.	20 Stück	

Karösszekötő



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	LL TTB 6/1 VT	Verzió
Rendelési szám	8710290000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BR	Verzió
Rendelési szám	8762610000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 GN	Verzió
Rendelési szám	8710250000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 WT	Verzió
Rendelési szám	8712300000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BL	Verzió
Rendelési szám	8710240000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Qty.	50 Stück	

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2	Verzió
Rendelési szám	8710300000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BK	Verzió
Rendelési szám	8710280000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BK	Verzió
Rendelési szám	8710350000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BR	Verzió
Rendelési szám	8762590000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/6	Verzió
Rendelési szám	8710460000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Qty.	10 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM GN	Verzió
Rendelési szám	8710390000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/3	Verzió
Rendelési szám	8710440000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM YL	Verzió
Rendelési szám	8710400000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 WT	Verzió
Rendelési szám	8817220000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BL	Verzió
Rendelési szám	8710310000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 RD	Verzió
Rendelési szám	8710270000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM WT	Verzió
Rendelési szám	8817240000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BK	Verzió
Rendelési szám	8710420000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Qty.	50 Stück	

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2 CM VT	Verzió
Rendelési szám	8710430000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1	Verzió
Rendelési szám	8710230000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 YL	Verzió
Rendelési szám	8710260000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 GN	Verzió
Rendelési szám	8710320000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BR	Verzió
Rendelési szám	8762600000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 VT	Verzió
Rendelési szám	8710360000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BL	Verzió
Rendelési szám	8710380000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM RD	Verzió
Rendelési szám	8710410000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/3 CM	Verzió
Rendelési szám	8726100000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/4	Verzió
Rendelési szám	8710450000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Qty.	25 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 YL	Verzió
Rendelési szám	8710330000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/4 CM	Verzió
Rendelési szám	8726110000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM	Verzió
Rendelési szám	8710370000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Qty.	50 Stück	

WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2 RD	Verzió
Rendelési szám	8710340000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Qty.	50 Stück	

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1341630000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, fehér
Qty.	500 Stück	