

HSS 1.6-4.8 EL W100M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2724710000
Típus	HSS 1.6-4.8 EL W100M
GTIN (EAN)	4050118819328
Qty.	1 Stück

HSS 1.6-4.8 EL W100M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Szélesség	7,6 mm	Szélesség (coll)	0,299 inch
Hossz	100 000 mm	Hossz, inch	3 937 inch
Nettó tömeg	570 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Igen
Hossz	100 000 mm	Nyomtatott karakterek	nélkül
Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	7,6 mm
Szín	fehér	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átmérő, max.	4,8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--