

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az elosztótömbök a keresztcsatlakozásokkal kombinálva a különböző névleges keresztmetszetek révén rugalmas potenciáelosztást tesznek lehetővé a sorkapcsokon.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Potenciáelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 35 mm ² , 110 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 5, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid |
| Rendelési szám | 2728630000 |
| Típus | AWPD 35 4X10 |
| GTIN (EAN) | 4050118801118 |
| Qty. | 20 Stück |

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 60 mm | Mélység (coll) | 2,362 inch |
| Magasság | 95 mm | Magasság (coll) | 3,74 inch |
| Szélesség | 16,2 mm | Szélesség (coll) | 0,638 inch |
| Nettó tömeg | 40 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 110 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Változat | Hibrid kapcsok, Potenciáelosztó | Véglap szükséges | Nem |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 5 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem | Sín | TS 35 |
| N funkció | Nem | PE működés | Nem |
| PEN funkció | Nem | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|----------------|------|--|-------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | TS 35 |
| Nyitott oldala | zárt | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 35 mm ² | Névleges feszültség | 1 000 V |
| Névleges AC feszültség | 1 000 V | Névleges DC feszültség | 1 000 V |
| Névleges áram | 110 A | Áram maximum vezetékekknél | 110 A |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,26 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 8 kV | Teljesítményveszteség az IEC 60947-7- x szerint | 4 W |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Túlfeszültség kategória | III |

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
AWG, kiegészítő csatlakozás, max. AWG 6Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
flexibilis, további csatlakozás, max. 10 mm²Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
tömör ér, további csatlakozás, min. 1 mm²

Csatlakozási irány felső

Csupaszolási hossz, kiegészítő
csatlakozás 18 mmNévleges keresztmetszet, további
csatlakozás 10 mm²Rögzítési tartomány, további csatlakozás,
min. 1 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és
műanyag gallér DIN 46228/1, további
csatlakozás, min. 1 mm²Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
AWG, kiegészítő csatlakozás, min. AWG 20Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
tömör ér, további csatlakozás, max. 10 mm²Csatlakozás típusa, kiegészítő
csatlakozás PUSH INCsatlakozások száma, kiegészítő
csatlakozás 4

Kés mérete, kiegészítő csatlakozás 1,0 x 5,5 mm

Rögzítési tartomány, további csatlakozás,
max. 10 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és
műanyag gallér DIN 46228/1, további
csatlakozás, max. 10 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további
csatlakozás min. 1 mm²

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar M 6

Csatlakozási irány felső

Csupaszolási hossz 17 mm

Iker-érvéghüvelyek, min. 1,5 mm²

Meghúzási nyomaték, max. 2,5 Nm

Mérőeszköz, IEC 60947-1 B9

Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, min. 1,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max. AWG 14Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, max. 35 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, max. 35 mm²Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,
tömör ér, max. névleges csatlakozás 35 mm²

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Csatlakozások száma 5

Iker érvéghüvelyek, max. 6 mm²

Kés mérete 1 x 5,5

Meghúzási nyomaték, min. 2,5 Nm

Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, max. 35 mm²Vezeték csatlakozás keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min. AWG 2Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, min. 1,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel és
műanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozás, max. 35 mm²Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,
tömör ér, min. névleges csatlakozás 1,5 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min.
(cURus) 14 AWGVezetékméret, terepi vezetékvezés max.
(cURus) 2 AWGVezetékméret, gyári vezetékvezés, max.
(cURus) 2 AWGVezetékméret, terepi vezetékvezés, min.
(cURus) 14 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-1

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max. AWG 14

Sín TS 35

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min. AWG 2

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

AWPD 35 4X10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²6
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 6N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 8733960000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4064675066804 | 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118370232 | mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1985740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118370362 | 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985850000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 | mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 8733950000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4064675066699 | 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 8733970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4064675066811 | 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118370379 | mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1985760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118370263 | 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 6N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1985780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118370287 | 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Változat |
| Rendelési szám | 6661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Változat |
| Rendelési szám | 6661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 | Változat |
| Rendelési szám | 6661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/16



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | WS-A 8/16 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 619910000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 16 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118626179 | |
| Qty. | 200 Stück | |

1.5 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8, |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1985410000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | Pólusszám: 2, Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:18:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 1.5N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1985520000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 |
| Qty. | 20 Stück | mm |
| Típus | ZQV 1.5N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1985560000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 |
| Qty. | 20 Stück | mm |
| Típus | ZQV 1.5N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985530000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2, |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985660000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9, |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20, |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1985480000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 |
| Qty. | 60 Stück | mm |
| Típus | ZQV 1.5N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1985620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 5 Stück | 175 mm |
| Típus | ZQV 1.5N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1985500000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 |
| Qty. | 20 Stück | mm |
| Típus | ZQV 1.5N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985550000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3, |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7, |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1985580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 20 Stück | 33.5 mm |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:18:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7, |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1985540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | Pólusszám: 8, Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 20 Stück | 26.5 mm |
| Típus | ZQV 1.5N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20, |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1985510000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | Pólusszám: 6, Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 20 Stück | 19.5 mm |
| Típus | ZQV 1.5N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8, |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985650000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2, |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/20 | Változat |
| Rendelési szám | 1985600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | Pólusszám: 20, Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 20 Stück | 70 mm |
| Típus | ZQV 1.5N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | Rasztter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:18:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 1.5N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1985790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9, |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1985490000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty. | 60 Stück | 12.5 mm |

2,5 mm²2.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9, |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3, |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| Qty. | 60 Stück | |

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7, |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8, |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1109000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| Qty. | 5 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:18:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Változat |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2, |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20, |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:18:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Változat |
| Rendelési szám | 8108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20, |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| Qty. | 20 Stück | |

4 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/30 BL | Változat |
| Rendelési szám | 8561610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30, |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528230000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 RD | Változat |
| Rendelési szám | 8561600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30, |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 8460740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 58.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 | Változat |
| Rendelési szám | 8561580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528240000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528040000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528140000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| Qty. | 60 Stück | |

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528080000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528190000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 RD | Változat |
| Rendelési szám | 4460810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3, |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528120000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 4460730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528170000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1528090000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 4460780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528180000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 4460760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1527990000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 4460770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1528030000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:18:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1528070000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1527940000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 460800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1527930000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/32 | Változat |
| Rendelési szám | 4561670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | 32, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1527970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 460450000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2, |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 9.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1528130000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1527980000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1528020000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 460750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528220000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 460790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 11:18:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.