

**IE-BS-M12X-S-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	<a href="#">2731010000</a>
Típus	IE-BS-M12X-S-C
GTIN (EAN)	4050118809282
Qty.	1 Stück

## IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Falvastagság, max.	4,5 mm	Nettó tömeg	1,7 g
--------------------	--------	-------------	-------

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Sárgaréz, Vörösréz-ón-cink ötvözet
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kódolás	X kódolású
Pólusszám	8	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva
Érintkező anyaga	CuSn	Érintkező felület	Au (arany), ≥ 100 MΩ

## Általános információk

Pólusszám	8	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	M12	Árucikk leírása	Összekötő
Konfiguráció	M12-hüvelyről M12-hüvelyre	UL 94 éghetőségi osztály	UL 94, V-0
Ház fő anyaga	Sárgaréz, Vörösréz-ón-cink ötvözet	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Csatlakozási menet	M12 / M12	Érintkező anyaga	CuSn
Érintkező felület	Au (arany), ≥ 100 MΩ	Érintkezőtartó anyagai	PA UL 94 V0
Árnyékoló anyag	Cink présöntvény, ónozott	Árnyékolás	360° árnyékoló érintkező
Védelmi osztály	IP67 dugaszolva	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109	IP védettség osztály	IEC 60529
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz	UL 1863		

## Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint	Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 500 V DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 500 V DC
Üzemi feszültség tartomány	50 V AC, 60 V DC		

## Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12 / M12	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Sárgaréz, Vörösréz-ón-cink ötvözet	Kódolás	X kódolású
Pólusszám	8	UL 94 éghetőségi osztály	UL 94, V-0
Védelmi osztály	IP67 dugaszolva	Érintkező anyaga	CuSn
Érintkező felület	Au (arany), ≥ 100 MΩ		

## IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-BS-M12X-S-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Dimensional drawing




### Szerelési kivágás




**A** átmenő furat csavarodásvédelem nélkül

### Szerelési kivágás




**A** átmenő furat csavarodásvédelemmel

### Szerelési kivágás



**A**menetes furat

### Szerelési kivágás



**B** átmenő furat csavarodásvédelemmel

## IE-BS-M12X-S-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Screwty® tömszelence szerszám



## Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1910000000</a>	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436842		
Qty.	1 Stück		
Típus	SCREWTY- M12 F	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1900020000</a>	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248375851		
Qty.	1 Stück		

## Screwty® tömszelence szerszám nyomtérk funkcióval



## Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY-M12 F-DM	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1900021000</a>	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436828		
Qty.	1 Stück		
Típus	SCREWTY SET -DM	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1920000000</a>	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436859		
Qty.	1 Stück		