


**WDK 2.5V ZQV OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Többemeletes sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 2.5 mm <sup>2</sup> , 400 V, 24 A, Szintek száma: 2, narancssárga |
| Rendelési szám | <a href="#">2732600000</a>  |
| Típus          | WDK 2.5V ZQV OR   |
| GTIN (EAN)     | 4050118820409   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 62,5 mm  | Mélység (coll)   | 2,461 inch |
| Magasság    | 69,5 mm  | Magasság (coll)  | 2,736 inch |
| Szélesség   | 5,1 mm   | Szélesség (coll) | 0,201 inch |
| Nettó tömeg | 13,376 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO15ATEX1346U  | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXULD15.0003U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 275 V             | Áram (ATEX)                         | 21 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 275 V             |
| Áram (IECEX)                       | 21 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Anyag adatok

|                          |       |      |              |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |              |

## Rendszer specifikációk

|                                    |  |                               |       |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen  |
| Potenciálok száma                  | 1  | Szintek száma                 | 2     |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2  | Potenciálok száma szintenként | 1     |
| Keresztkött szintek belül          | Igen   | Sín                           | TS 35 |
| N funkció                          | Nem  | PE működés                    | Nem   |
| PEN funkció                        | Nem  |                               |       |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |

## CSA névleges adatok

|                                    |                 |                                    |        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | B áram nagyság (CSA)               | 25 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | C áram nagyság (CSA)               | 25 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | D áram nagyság (CSA)               | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-80051002 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 30 AWG          |                                    |        |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kiegészítő műszaki adatok

|                 |                |   |                |
|-----------------|----------------|---|----------------|
| Felpattintható  | Igen           | Felszerelés típusa                                  | Felpattintható |
| Nyitott oldala  | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen           |
| Rögzítés típusa | Felpattintható |   |                |

## Névleges adatok

|                         |                     |                       |       |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség   | 400 V |
| Névleges DC feszültség  | 400 V               | Névleges áram         | 24 A  |
| Szabványok              | IEC 60947-7-1       | Szennyezés súlyossága | 3     |
| Túlfeszültség kategória | III                 |                       |       |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány   | oldalt               | Csatlakozások száma  | 4                    |
| Csupaszolási hossz   |                      | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kés mérete   | 10 mm                | Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 0,6 x 3,5 mm         | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,05 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 30               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |  |                      |

## UL névleges adatok

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | B áram nagyság (UR)                         | 20 A   |
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | C áram nagyság (UR)                         | 20 A   |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 30 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 12 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |   |        |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános

|  |               |  |        |
|--|---------------|--|--------|
| Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 | Sín  | TS 35  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 12        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 30 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693      |

## Letöltések


|  |   |
|--|---|
| Approval/Certificate/Document of<br>Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| User Documentation                             | <a href="#">NTI WDK 2.5 V ZQV</a>   |
| Katalógusok                                    | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**WDK 2.5V ZQV OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat




Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WZR WDK2.5                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1074000000</a> | W-sorozat, Elválasztó keret   |
| GTIN (EAN)     | 4008190890384              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | WTW EN                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1058800000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 86 mm x 62 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4008190140175              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Árnyékolás csatlakozás



Az LS 2.8 WDU2.5-10 segítségével a W sorozat számos átmenő moduláris sorkapcsát nagyon egyszerűen át lehet alakítani. Az LS 2.8 WDU2.5-10 beillesztése lehetővé teszi, hogy a kábelárnyékoló zsinórt közvetlenül a sorkapcsra át hurkolják forrasztással, vagy a megfelelő lapos kábelfogó segítségével.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | LS 2.8 WDU2.5-10           | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1056400000</a> | W-sorozat, Árnyékolt gyűjtősín |
| GTIN (EAN)     | 4008190036454              |                                |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                                     |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | PS_ZQV_SET                | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">116710000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1000 V, 20 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248911455             |                                     |
| Qty.           | 1 Stück                   |                                     |

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | PS_ZQV                     | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1121740000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1000 V, 20 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248902675              |                                     |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                     |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/8                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448405              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527880000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118448573              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448436              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118447972              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/10                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118447989              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1108870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448481              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1108710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448511              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448658              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1108810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448498              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448412              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 5. 0:24:26 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/3                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448450              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">109000000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118486001              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">108700000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448528              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448627              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118411362              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118447996              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448634              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448597              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448443              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">108900000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448474              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448467              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448603              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">108690000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448535              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 5. 0:24:26 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/2 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">108470000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448542              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118448559              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">108920000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118485899              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448610              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">108720000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448504              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118448566              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">108910000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118486018              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448641              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448429              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448580              | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## W-sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottan, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WTA 4N/ZA WDK 2.5          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1879350000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248503261              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | WTA 4N WDK 2.5             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1878660000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248503285              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.


A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/5 MC NE WS            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1640740000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190279103              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                        |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |

2.5 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WAP WDK2.5 BL              | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1059180000</a> | Véglemez (kapcsok), 69 mm x 1.5 mm, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4008190081089              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | WAP WDK2.5                 | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1059100000</a> | Véglemez (kapcsok), 69 mm x 1.5 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4008190101954              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## WDK 2.5V ZQV OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## W-sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAD 4 WS                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1072100000</a> | Kapocsfedél, PA 66, fehér, Magasság: 19.8 mm, Szélesség: 4.5 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190446116              | Mélység: 9.6 mm  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WAD 4 GE BED               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1072000000</a> | Kapocsfedél, PA 66, sárga, Magasság: 19.8 mm, Szélesség: 4.5 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190446109              | Mélység: 9.6 mm  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Tartozékok

## WS 8/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/5 MM WS               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">4007150000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392029              |  |
| Qty.           | 800 Stück                  |  |