

## ZQV 6N/6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Rendelési szám	<a href="#">2733950000</a>
Típus	ZQV 6N/6
GTIN (EAN)	4064675066699
Qty.	20 Stück

## ZQV 6N/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 8,51 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Üzemi hőmérséklet -60 °C... 130 °C

## Anyag adatok

Anyag Wemid Szín narancssárga  
UL 94 éghetőségi osztály V-0

## Keresztösszekötő

Névleges áram, többpólusú 41 A

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa Dugaszolt

## Méreték

Osztás, mm (P) 8 mm

## Névleges adatok

Névleges áram 41 A

## Általános

Pólusszám 6

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörniA keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültségetA feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">User Manual ZQV 2.5</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>