

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Verzió	Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 6 mm ² , 500 V, 30 A, kék
Rendelési szám	2740010000
Típus	ATTB 6 BL
GTIN (EAN)	4064675021162
Qty.	50 Stück

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2,677 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Szélesség	8,1 mm	Szélesség (coll)	0,319 inch
Nettó tömeg	30,7 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	kék
A működési elemek színe	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Sín	TS 35, TS 32
N funkció	Nem	PE működés	Nem
PEN funkció	Nem		

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA)	600 V	B áram nagyság (CSA)	29 A
C feszültség nagyság (CSA)	600 V	C áram nagyság (CSA)	29 A
D feszültség nagyság (CSA)	600 V	D áram nagyság (CSA)	5 A
Tanúsítvány száma (CSA)	200039-80099474	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	22 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Felszerelés típusa	Felpattintható
Nyitott oldala	jobb		

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	30 A
Áram maximum vezetékknál	30 A	Szabványok	IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,78 mΩ	Névleges lökfeszültség	6 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,31 W	Szennyezés súlyossága	3
Túlfeszültség kategória	III		

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csatlakozási irány	felső
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	12 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Kés mérete	0,8 x 4,0 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A5	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	6 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus)	22 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus)	22 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)	8 AWG		

Általános

Szabványok	IEC 60947-7-1	Sín	TS 35, TS 32
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22

Besorolások

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

ATTB 6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**



Approval/Certificate/Document of Conformity	DNVGL certificate CB Testreport CB Certificate
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	User Manual HTTB/ATTB 6
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kapcsolózár



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

Általános rendelési adatok

Típus	SL TTB 6	Verzió
Rendelési szám	8710220000	Rögzítőkészülék (kapocs), PA 66/6, piros
GTIN (EAN)	4050118893311	
Qty.	50 Stück	

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	AEB 35 SCL/1 VO	Verzió
Rendelési szám	8661280000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qty.	20 Stück	

Típus	AEB 35 SCL/1 VO BK	Verzió
Rendelési szám	8661300000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qty.	20 Stück	

Típus	AEB 35 SCL/1 VO GY	Verzió
Rendelési szám	8661290000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qty.	20 Stück	

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a tesztesszközöket lehet csatlakoztatni a sorkapocshoz, szabványos 4.0 dugóval, max. 10 mm szélességig. A mérőhüvelyek hajlítottan helyezkednek el, így minden standard mérést (még a szomszédosakat is) el lehet végezni 8,1 mm-es sorkapcson belül. Felszerelés után nem lehet eltávolítani a mérőhüvelyt az alkalmazásból.

Általános rendelési adatok

Típus	TS TTB 6 OR	Verzió
Rendelési szám	8710470000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 YL	Verzió
Rendelési szám	8710500000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 WT	Verzió
Rendelési szám	8717250000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 RD	Verzió
Rendelési szám	8710510000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 GN	Verzió
Rendelési szám	8710490000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 VT	Verzió
Rendelési szám	8710530000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BL	Verzió
Rendelési szám	8710480000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BR	Verzió
Rendelési szám	8715540000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BK	Verzió
Rendelési szám	8710520000	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Qty.	48 Stück	

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedélprofilok

**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	CP TTB	Verzió
Rendelési szám	6710140000	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Qty.	10 Stück	
Típus	CH TTB	Verzió
Rendelési szám	6710130000	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Qty.	1 Stück	
Típus	CS TTB	Verzió
Rendelési szám	6710150000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4064675021148	
Qty.	10 Stück	

Tartozékok

DEK 5/8

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK-A 5/8 MM WS	Verzió
Rendelési szám	448860000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118462968	
Qty.	500 Stück	

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1341630000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, fehér
Qty.	500 Stück	

Karösszekötő



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	LL TTB 6/1 YL	Verzió
Rendelési szám	710260000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Qty.	50 Stück	

Típus	LL TTB 6/1	Verzió
Rendelési szám	710230000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Qty.	50 Stück	

Típus	LL TTB 6/2 CM GN	Verzió
Rendelési szám	710390000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Qty.	50 Stück	

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2 CM WT	Verzió
Rendelési szám	8817240000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM RD	Verzió
Rendelési szám	8710410000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 YL	Verzió
Rendelési szám	8710330000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/3	Verzió
Rendelési szám	8710440000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/6	Verzió
Rendelési szám	8710460000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Qty.	10 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 GN	Verzió
Rendelési szám	8710320000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 VT	Verzió
Rendelési szám	8710360000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/4	Verzió
Rendelési szám	8710450000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Qty.	25 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 WT	Verzió
Rendelési szám	8817220000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM	Verzió
Rendelési szám	8710370000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BK	Verzió
Rendelési szám	8710280000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 RD	Verzió
Rendelési szám	8710340000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BL	Verzió
Rendelési szám	8710380000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Qty.	50 Stück	

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/4 CM	Verzió
Rendelési szám	8726110000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BR	Verzió
Rendelési szám	8762610000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BL	Verzió
Rendelési szám	8710240000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BK	Verzió
Rendelési szám	8710420000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM YL	Verzió
Rendelési szám	8710400000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 WT	Verzió
Rendelési szám	8817230000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 RD	Verzió
Rendelési szám	8710270000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 VT	Verzió
Rendelési szám	8710290000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BR	Verzió
Rendelési szám	8762600000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 GN	Verzió
Rendelési szám	8710250000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BK	Verzió
Rendelési szám	8710350000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/3 CM	Verzió
Rendelési szám	8726100000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2	Verzió
Rendelési szám	8710300000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Qty.	50 Stück	

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/1 BR	Verzió
Rendelési szám	8762590000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BL	Verzió
Rendelési szám	8710310000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM VT	Verzió
Rendelési szám	8710430000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Qty.	50 Stück	

Záróelem



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	EP TTB 6	Verzió
Rendelési szám	8710170000	A-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4050118822229	
Qty.	20 Stück	

Rövidített elemek



A rövidzárlati híd egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a sorkapcsokba. Ha több kart csatlakoztatnak egyszerre a karos csatlakozóval, megvalósítható a „make before break” biztonságos átkapcsolás. Felszerelés után a rövidzárlati híd nem lehet eltávolítani az alkalmazásból.

Általános rendelési adatok

Típus	SCCB TTB 6/3	Verzió
Rendelési szám	8710200000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118847994	
Qty.	25 Stück	
Típus	SCCB TTB 6/2	Verzió
Rendelési szám	8710190000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118847987	
Qty.	25 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 12:44:37 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SCCB TTB 6/4	Verzió
Rendelési szám	1985760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118848007	8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
Qty.	25 Stück	

6 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/3	Verzió
Rendelési szám	1985760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370263	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/7	Verzió
Rendelési szám	1985760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066804	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/4 BL	Verzió
Rendelési szám	1985850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370447	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/6 BL	Verzió
Rendelési szám	1985890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064572	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/3 BL	Verzió
Rendelési szám	1985840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370379	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/2	Verzió
Rendelési szám	1985740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370362	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/4	Verzió
Rendelési szám	1985780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370287	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/2 BL	Verzió
Rendelési szám	1985830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370232	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	

ATTB 6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 6N/10	Verzió
Rendelési szám	6733970000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066811	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/10 BL	Verzió
Rendelési szám	6786910000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064602	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/7 BL	Verzió
Rendelési szám	6786900000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064596	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/6	Verzió
Rendelési szám	6733950000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066699	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	