

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, Világosszürke
Rendelési szám	<a href="#">2740020000</a>
Típus	ATTB 6 LTGY
GTIN (EAN)	4064675021179
Qty.	50 Stück

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2,677 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Szélesség	8,1 mm	Szélesség (coll)	0,319 inch
Nettó tömeg	30,649 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

## Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	Világosszürke
A működési elemek színe	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Sín	TS 35, TS 32
N funkció	Nem	PE működés	Nem
PEN funkció	Nem		

## CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA)	600 V	B áram nagyság (CSA)	29 A
C feszültség nagyság (CSA)	600 V	C áram nagyság (CSA)	29 A
D feszültség nagyság (CSA)	600 V	D áram nagyság (CSA)	5 A
Tanúsítvány száma (CSA)	200039-80099474	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	22 AWG		

## Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Felszerelés típusa	Felpattintható
Nyitott oldala	jobb		

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	30 A
Áram maximum vezetékknál	30 A	Szabványok	IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,78 mΩ	Névleges lökfeszültség	6 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,31 W	Szennyezés súlyossága	3
Túlfeszültség kategória	III		

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csatlakozási irány	felső
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	12 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Kés mérete	0,8 x 4,0 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A5	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	6 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm <sup>2</sup>

## UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus)	22 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus)	22 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)	8 AWG		

## Általános

Szabványok	IEC 60947-7-1	Sín	TS 35, TS 32
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22

## Besorolások

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

**ATTB 6 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[DNVGL certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[User Manual HTTB/ATTB 6](#)

Katalógusok



[Catalogues in PDF-format](#)

## ATTB 6 LTGY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni a sorkapocshoz, szabványos 4.0 dugóval, max. 10 mm szélességig. A mérőhüvelyek hajlítottnak helyezkednek el, így minden standard mérést (még a szomszédosakat is) el lehet végezni 8,1 mm-es sorkapcson belül. Felszerelés után nem lehet eltávolítani a mérőhüvelyt az alkalmazásból.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS TTB 6 YL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">871050000</a>	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 OR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710470000</a>	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710520000</a>	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 RD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710510000</a>	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710480000</a>	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 VT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710530000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 BR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8715540000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710490000</a>	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Qty.	48 Stück	
Típus	TS TTB 6 WT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8717250000</a>	Aljzat (kapocs), Mélység: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Qty.	48 Stück	

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövidített elemek



A rövidzárlati híd egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a sorkapcsokba. Ha több kart csatlakoztatnak egyszerre a karos csatlakozóval, megvalósítható a „make before break” biztonságos átkapcsolás. Felszerelés után a rövidzárlati híd nem lehet eltávolítani az alkalmazásból.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCCB TTB 6/2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710190000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118847987	8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
Qty.	25 Stück	
Típus	SCCB TTB 6/3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710200000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118847994	8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
Qty.	25 Stück	
Típus	SCCB TTB 6/4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710210000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118848007	8.10, Szigetelt: Igen, 30 A, narancssárga
Qty.	25 Stück	

## Fedélprofilok



## Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	CS TTB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710150000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4064675021148	
Qty.	10 Stück	
Típus	CH TTB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710130000</a>	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Qty.	1 Stück	
Típus	CP TTB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710140000</a>	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Qty.	10 Stück	

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

6 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4733970000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066811	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/10 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4786910000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064602	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1985740000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370362	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1985780000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370287	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/7 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4786900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064596	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/2 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1985830000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370232	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4733950000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066699	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1985760000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370263	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/3 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1985840000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370379	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/4 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1985850000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370447	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	60 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 12:18:06 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 6N/7	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8733960000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066804	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/6 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8786890000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064572	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, kék
Qty.	20 Stück	

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	AEB 35 SCL/1 VO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8661280000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qty.	20 Stück	
Típus	AEB 35 SCL/1 VO BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8661300000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qty.	20 Stück	
Típus	AEB 35 SCL/1 VO GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8661290000</a>	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qty.	20 Stück	

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK-A 5/8 MM WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">448860000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118462968	
Qty.	500 Stück	

## Kapcsolózár



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

## Általános rendelési adatok

Típus	SL TTB 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">710220000</a>	Rögzítőkészülék (kapocs), PA 66/6, piros
GTIN (EAN)	4050118893311	
Qty.	50 Stück	

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Záróelem



## Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	EP TTB 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710170000</a>	A-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4050118822229	
Qty.	20 Stück	

## Karösszekötő



## Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	LL TTB 6/1 VT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710290000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8762610000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710250000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 WT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8712300000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710240000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Qty.	50 Stück	

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710300000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710280000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710350000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 BR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8762590000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710460000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Qty.	10 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710390000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710440000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM YL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710400000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 WT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8817220000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710310000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 RD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710270000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM WT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8817240000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710420000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Qty.	50 Stück	

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2 CM VT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710430000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710230000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/1 YL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710260000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710320000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 BR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8762600000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 VT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710360000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710380000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM RD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710410000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/3 CM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8726100000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710450000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Qty.	25 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 YL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710330000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/4 CM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8726110000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Qty.	50 Stück	
Típus	LL TTB 6/2 CM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710370000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Qty.	50 Stück	

## ATTB 6 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2 RD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710340000</a>	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Qty.	50 Stück	

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, fehér
Qty.	500 Stück	