

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	2740900000
Típus	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	2007380000 2912430000

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	550 mm	Mélység (coll)	21,653 inch
Magasság	440 mm	Magasság (coll)	17,323 inch
Szélesség	415 mm	Szélesség (coll)	16,339 inch
Nettó tömeg	40 000 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	6–10 mm ² (4 mm ² opc.) / AWG 10-8 (AWG 12 opc.)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Fogyóeszközök	Műanyagallérral	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 3 s	Krimpelés	Trapezoidal
Krimpelési hossz	8 - 18 mm	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Flyer - CA 100 DUO Manual CA 100 DUO EN DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA VRM 3,49	Verzió
Rendelési szám	8007380000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qty.	1 Stück	

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	CA 100 DUO S	Verzió
Rendelési szám	8912430000	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4099986536005	
Qty.	1 Stück	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/28T BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021160000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190041915		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/28 EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6565800000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190138646		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019240000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22T BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021150000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/28D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019250000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190041410		
Qty.	100 Stück		
Típus	H10,0/22 EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6534200000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qty.	100 Stück		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/26D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019210000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190002336		
Qty.	100 Stück		
Típus	H4,0/20D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019200000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/18D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019190000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/26T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021120000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190092825		
Qty.	100 Stück		
Típus	H4,0/18T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190061708		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/20T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021110000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190035754		
Qty.	500 Stück		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/26D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019230000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6533500000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6565700000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190026837		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019220000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021130000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021140000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qty.	100 Stück		